

- Fabrication par roulage (déformation plastique)
- Selon DIN 103 (NFE 03-615)
- Permet de transmettre des efforts très importants
- Très bon état de surface
- Matière :
 - Acier mi-dur XC38
- Tolérance filetage : 7e

Utilisations


- Machine-outil
- vis mère pour tour

Accessoires



- Erous acier et bronze **LRM**, **KSM** et **BFM** à deux filets

Options

- Autres longueurs jusqu'à 6000mm (à partir de Ø30mm)



2 filets



-40% de remise pour 20 à 39 pièces

REMISES et LONGUEURS DISPONIBLES

Qté	1+	10+	20+	40+
Rem. Prix	-30%	-40%	Sur demande	
Long	1000	2000	3000	6000 mm
Prix	Uni.	x2,12	x3,18	Sur demande

Références	ØD	Pas P	d mini.	Prix Uni. au mètre	
				1 à 9	20 à 39*
LFM126	12	6	7,68	12,82 €	7.69
LFM146	14	6	9,68	16,42 €	9.85
LFM168	16	8	10,47	21,46 €	12.88
LFM188	18	8	12,47	30,20 €	18.12
LFM208	20	8	14,47	32,85 €	19.71
LFM2210	22	10	15,29	38,42 €	23.05
LFM2410	24	10	17,27	43,37 €	26.02
LFM2610	26	10	19,27	63,58 €	38.15
LFM2810	28	10	21,27	71,58 €	42.95
LFM3012	30	12	21,56	60,28 €	36.17
LFM3212	32	12	23,56	98,58 €	59.15
LFM3612	36	12	27,56	97,93 €	58.76
LFM4014	40	14	30,38	121,49 €	72.89

Dimensions en mm

* se reporter aux remises

Nos autres produits



T5M T10M

Courroie ouverte au mètre type T, T10 Polyuréthane armature acier




PCS_PA6

Pignon à chaîne plastique, 9,525mm (DIN 06B-1)



BLOC

Blocage de porte, Blocage de porte



B

Engrenage conique acier, 1:1



CHAPAM

Paumelle à souder à bout plat, Acier



MDPOT

Potentiomètre,



CHA35

Charnière en façade pour profilé aluminium, Charnière



ACLEFS

Ancrage pour profilé aluminium, Ajustable



GARQT

Goupille d'arrêt type quart de tour, Quart de tour




M0

Couple roue et vis sans fin, Acier trempé



PRF_BM

Plaque support de pied pour profilé aluminium, Fixation



PRF_LIS

Listeau d'étanchéité pour porte, NBR noir

Produits complémentaires



BFM2

Ecrou épaulé bronze, 2 filets bronze



LRM2

Ecrou cylindrique bronze, 2 filets bronze