





- **Loquet à ressort de rappel**
- Deux orientations de pêne possibles (version A et B)
- Matières :  
Acier zingué (ZN)

### Accessoire

- Gâche LRR<sub>GPV</sub> (tome 5 p.197)



### REMISES

| Qté       | 1+  | 10+ | 20+         | 50+ |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|
| Rem. Prix | -3% | -5% | Sur demande |     |

| Références       | A  | B  | C   | D   | E  | F  | G  | H  | J  | K  | ØS | Matière | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|------------------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|---------|-----------|--------|-----------------|
| <b>Version A</b> |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |           |        |                 |
| LRR-50-A/ZN      | 50 | 56 | 1,5 | 1,2 | 16 | 20 | 34 | 27 | 12 | 12 | 4  | Acier   | 71        | ✓      | 22,27 €         |
| <b>Version B</b> |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |         |           |        |                 |
| LRR-50-B/ZN      | 50 | 56 | 1,5 | 1,2 | 16 | 20 | 34 | 27 | 12 | 12 | 4  | Acier   | 71        | ✓      | 22,27 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Gâche pour loquet à ressort LRR

- Matières :

Acier zingué (ZN)

### Accessoire

- Loquet LRR (tome 5 p.196)



### REMISES

| Qté       | 1+ | 10+ | 20+ | 50+         |
|-----------|----|-----|-----|-------------|
| Rem. Prix |    | -3% | -5% | Sur demande |

| Références    | A  | B  | C   | D  | G  | H  | ØS | Matière | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|---------------|----|----|-----|----|----|----|----|---------|-----------|--------|-----------------|
| LRR-50-GPV/ZN | 50 | 16 | 1,5 | 16 | 34 | 16 | 4  | Acier   | 12        | ✓      | 3,26 €          |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm








- Verrou à claquer pour une fermeture directe en milieu agressif
- Pêne vers le haut
- Résiste à l'eau et aux agents nettoyants
- Matières :  
Corps et support : inox 304L  
Pêne et poignée : inox 303  
Ressort : inox 301

### Avantages


- Lumières sur le dessus et sur la face d'appui pour permettre un nettoyage facile (pas de rétention d'eau ou de salissures)
- Pas d'angles vifs (pas de risque de blessure à l'utilisation)
- Ouverture facile avec prise sur le dessus

### Utilisations

- Equipements agroalimentaires
- Matériel d'élevage (clapier, poulailler)
- Portes de coffrets métalliques dans un environnement humide
- Gâche inox non fournie



Version A



Version B

### REMISES

| Qté       | 1+ | 10+ | 20+ | 50+         |
|-----------|----|-----|-----|-------------|
| Rem. Prix |    | -3% | -5% | Sur demande |




| Références  | Course du pêne (mm) | Type      | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|-------------|---------------------|-----------|--------|-----------------|
| LRR-56-A/SS | 12                  | Version A | ✓      | 30,53 €         |
| LRR-56-B/SS | 13                  | Version B | ✓      | 41,67 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


- Targette simple à ressort
- Charnière à nœud roulé
- Matière :  
Acier zingué blanc  
Inox 304

### Avantages

- Verrouillage simple
- Pivot escamotable



À droite



À gauche

### REMISES

| Qté  | 1+        | 50+         | 100+ |
|------|-----------|-------------|------|
| Rem. | Prix -10% | Sur demande |      |

| Références           | Version | Stock* | Prix Uni<br>1 à 49 |
|----------------------|---------|--------|--------------------|
| <b>Version acier</b> |         |        |                    |
| LRR-53-26/D          | Droite  | ✓      | 3,25 €             |
| LRR-53-26/G          | Gauche  | -      | 3,25 €             |
| <b>Version inox</b>  |         |        |                    |
| LRR-53-26/G/SS       | Gauche  | ✓      | 6,50 €             |
| LRR-53-26/D/SS       | Droite  | ✓      | 6,50 €             |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# Verrou à ressort petite dimension

Alu

## LRR22

## En aluminium

- **Loquet à ressort de rappel**
- Verrou avec blocage en position ouverte
- Matières :

Corps : aluminium 6060T5 anodisé incolore



Pêne et poignée : aluminium brut

Bouchon : PE noir


Ressort : inox

Gâche : aluminium 5754 anodisé incolore


Blocage  
position ouverte



Type 2  
LRR-22-2/ALU



Type 1  
LRR-22-1/ALU



### REMISES

| Qté  | 1+   | 10+ | 20+ | 50+         |
|------|------|-----|-----|-------------|
| Rem. | Prix | -3% | -5% | Sur demande |

| Références    | A  | B    | C    | Type | Masse (g) | Prix Uni 1 à 9 |
|---------------|----|------|------|------|-----------|----------------|
| <b>Loquet</b> |    |      |      |      |           |                |
| LRR-22-2/ALU  | 30 | 22,5 | 18,2 | 2    | 9         | 17,19 €        |
| LRR-22-1/ALU  | 30 | 22,5 | 18,2 | 1    | 9         | 17,19 €        |

Dimensions en mm

- **Loquet à ressort de rappel**
- Verrou avec blocage en position ouverte
- Il est conseillé de combiner 1 loquet avec 1 gâche
- **Matières :**


Corps : aluminium 6060T5 anodisé incolore

Pêne et poignée : aluminium brut

Bouchon : PE noir

Ressort : inox


Gâche : aluminium 5754 anodisé incolore




Loquet





Gâche



Type 2  
LRR-37-2/ALU



Type 1  
LRR-37-1/ALU



LRR-37-GPV/ALU



### REMISES

| Qté       | 1+  | 10+ | 20+         | 50+ |
|-----------|-----|-----|-------------|-----|
| Rem. Prix | -3% | -5% | Sur demande |     |

| Références     | A  | B    | C  | Type | Masse (g) | Prix Uni 1 à 9 |
|----------------|----|------|----|------|-----------|----------------|
| <b>Loquet</b>  |    |      |    |      |           |                |
| LRR-37-2/ALU   | 60 | 36,5 | 34 | 2    | 58        | 28,02 €        |
| LRR-37-1/ALU   | 60 | 36,5 | 34 | 1    | 58        | 28,02 €        |
| <b>Gâche</b>   |    |      |    |      |           |                |
| LRR-37-GPV/ALU | 25 | 37   | 19 | -    | 11        | 4,96 €         |

Dimensions en mm

- Loqueteau pour fermeture rapide
- A claquer
- Matière :  
Zamak chromé



### REMISES

| Qté       | 1+  | 6+   | 20+         | 50+ |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande |     |

| Références   | A    | B    | C    | C1   | C2   | D    | E   | F  | G  |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-----|----|----|
| LQT-2B-42-8  | 42,5 | 8,0  | 14,0 | 10,0 | 6,5  | 26,7 | 2,5 | 35 | 16 |
| LQT-2B-50-10 | 50,0 | 10,0 | 16,0 | 12,5 | 7,4  | 29,8 | 3,0 | 40 | 20 |
| LQT-2B-70-13 | 70,0 | 13,5 | 21,2 | 17,0 | 11,0 | 49,0 | 4,0 | 60 | 30 |

| Références   | H  | J    | K    | L   | S1  | S2  | Force (N) | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|--------------|----|------|------|-----|-----|-----|-----------|-----------|--------|-----------------|
| LQT-2B-42-8  | 25 | 7,5  | 11,3 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 30        | 16        | ✓      | 13,81 €         |
| LQT-2B-50-10 | 30 | 9,0  | 12,3 | 2,5 | 4,2 | 4,2 | 33        | 26        | ✓      | 16,24 €         |
| LQT-2B-70-13 | 42 | 10,5 | 17,2 | 3   | 4,2 | 4,2 | 35        | 70        | ✓      | 28,00 €         |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm