

- **Loquet à ressort de rappel**
- Verrou avec blocage en position ouverte
- Matières :

Corps : aluminium 6060T5 anodisé incolore

Pêne et poignée : aluminium brut

Bouchon : PE noir



Ressort : inox

Gâche : aluminium 5754 anodisé incolore


Note

Il n'existe pas de gâche pour cette dimension


Blocage
position ouverte



Type 2
LRR-22-2/ALU



Type 1
LRR-22-1/ALU



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-3%	-5%	Sur demande

Références	A	B	C	Type	Masse (g)	Prix Uni 1 à 9
Loquet						
LRR-22-2/ALU	30	22,5	18,2	2	9	16,85 €
LRR-22-1/ALU	30	22,5	18,2	1	9	16,85 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



HRV

Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec chariot



RFK58C

Réducteur hypocylique inox, jusqu'à 500Nm



VPSS

Petit volant à 6 lobes fileté, Duroplast - Inox



ZG125

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



UCP

Palier à chapeau fonte, Fonte



BMM

Bouton moleté mâle, Moleté



CNA-CNG

Platine en équerre, Platine en équerre pour rotule



MEB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 1:1



PR105

Pied à rotule Ø103, Ø 103



MSP23

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø23,



WS20

Rail Drylin® W, Rail



CHAR7520

Charnière à ressort, à visser

Produits complémentaires