

- **Loquet à ressort de rappel**
- Verrou avec blocage en position ouverte
- Matières :

Corps : aluminium 6060T5 anodisé incolore

Pêne et poignée : aluminium brut

Bouchon : PE noir



Ressort : inox

Gâche : aluminium 5754 anodisé incolore


### Note

Il n'existe pas de gâche pour cette dimension


Blocage  
position ouverte



Type 2  
LRR-22-2/ALU



Type 1  
LRR-22-1/ALU



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-3%	-5%	Sur demande

Références	A	B	C	Type	Masse (g)	Prix Uni 1 à 9
<b>Loquet</b>						
LRR-22-2/ALU	30	22,5	18,2	2	9	16,85 €
LRR-22-1/ALU	30	22,5	18,2	1	9	16,85 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



PDD

Poussoir de détection,  
Avec axe de détection  
anti-rotation



CHAE3030PA

Charnière en façade  
carrée, Polyamide



PGB

Porte-accessoire pour  
profilé aluminium,  
Porte-outil



PRES7HR

Presse manuelle  
d'établi, Pression  
jusqu'à 700kg



BBT

Broche à billes inox  
trempé, Inox trempé



HG5

Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



PLM-C

Aimant cylindrique de  
maintien, Aimant  
cylindrique de  
maintien



SH1

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles, Acier  
20NCD2



MO

Couple roue et vis  
sans fin, Plastique  
usiné (delrin)



BTE

Bras universel pour  
tendeur, Pour  
applications



T5-16ECO

Poulie dentée de  
positionnement type  
T, Série économique -



WJRM

Patin hybride Drylin®  
W, Palier hybride

## Produits complémentaires



LRRa

Verrou à ressort,  
Aluminium



LRR

Loquet à ressort de  
rappel, Loquet à  
ressort de rappel



LRR

Gâche pour loquet à  
ressort, Gâche



LRRss

Verrou à claquer,  
Loquet à ressort de  
rappel inox