

- **Loquet à ressort de rappel**
- Verrou avec blocage en position ouverte
- Matières :

Corps : aluminium 6060T5 anodisé incolore

Pêne et poignée : aluminium brut

Bouchon : PE noir



Ressort : inox

Gâche : aluminium 5754 anodisé incolore


Note

Il n'existe pas de gâche pour cette dimension


Blocage
position ouverte



Type 2
LRR-22-2/ALU



Type 1
LRR-22-1/ALU



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-3%	-5%	Sur demande

Références	A	B	C	Type	Masse (g)	Prix Uni 1 à 9
Loquet						
LRR-22-2/ALU	30	22,5	18,2	2	9	16,85 €
LRR-22-1/ALU	30	22,5	18,2	1	9	16,85 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



ZDB

Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 2:1



HD

Cardan double à
aiguilles, Sollicitation
intensive




PSG25

Engrenage droit de
précision, Inox 303



EMS

Ecroû moleté, Moleté



GLT2-27

Glissières
téléscopiques acier
pour montage en
rainure, Extension...




YG4

Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6



SVR30

Vérin à vis - Avec
écrou de
déplacement, Avec
écrou de déplace...




RPP8

Courroie pour
transmission RPP,
RPP8



VKM

Ecroû carré acier, 1
filet acier



T5M_T10M

Courroie ouverte au
mètre type T, T10
Polyuréthane



RPP8

Courroie pour
transmission RPP,
RPP8



TCL-ECL

Ecroû de réglage,
Ecroû de réglage

Produits complémentaires



LRRA

Verrou à ressort,
Aluminium



LRR

Loquet à ressort de
rappel, Loquet à
ressort de rappel



LRR

Gâche pour loquet à
ressort, Gâche



LRRss

Verrou à claquer,
Loquet à ressort de
rappel inox