


- **Loquet à ressort de rappel**
- Verrou avec blocage en position ouverte
- Il est conseillé de combiner 1 loquet avec 1 gâche
- Matières :


Corps : aluminium 6060T5 anodisé incolore
 Pêne et poignée : aluminium brut
 Bouchon : PE noir
 Ressort : inox
 Gâche : aluminium 5754 anodisé incolore




Loquet





Gâche



LRR-37-2/ALU



LRR-37-1/ALU



LRR-37-GPV/ALU

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-3%	-5%	Sur demande	

Références	A	B	C	Type	Masse (g)	Prix Uni 1 à 9
Loquet						
LRR-37-2/ALU	60	36,5	34	2	58	
LRR-37-1/ALU	60	36,5	34	1	58	
Gâche						
LRR-37-GPV/ALU	25	37	19	-	11	

Dimensions en mm

Nos autres produits



BABFCFO
Réceptacle pour
broche à billes, Avec
flasque ovale




DKONSL
Butée élastique
silicone, Fixation mâle



T5P_T10P
Plaque de jonction
type T, T5



CFES
Galet de came à
excentrique,
Excentrique



T5M_T10M
Courroie ouverte au
mètre type T, T5
Polyuréthane
armature acier



ZG0
Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



GDR880
Guide droit pour
chaîne à palettes,
Séries 880 et 881



BOX-TOR-D
Coffret de joints
toriques en nitrile,
18,00 x 2,00mm à
50,00 x 5,00



GPB
Poignée sphérique
femelle taraudée,
Taraudage moulé



RAS
Embout à rotule à 90°
DIN71802, Inox



VTSM
Vis à tête sphérique
Hygienic Design®,
Inox



SLVHlok
Sauterelle à levier
vertical, A levier
vertical / embase
horizontale

Produits complémentaires