

- **Loquet à ressort de rappel**
- Verrou avec blocage en position ouverte
- Il est conseillé de combiner 1 loquet avec 1 gâche
- Matières :

Corps : aluminium 6060T5 anodisé incolore

Pêne et poignée : aluminium brut

Bouchon : PE noir

Ressort : inox


Gâche : aluminium 5754 anodisé incolore




Loquet





Gâche



LRR-37-2/ALU



LRR-37-1/ALU



LRR-37-GPV/ALU

### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-3%	-5%	Sur demande	

Références	A	B	C	Type	Masse (g)	Prix Uni 1 à 9
<b>Loquet</b>						
LRR-37-2/ALU	60	36,5	34	2	58	
LRR-37-1/ALU	60	36,5	34	1	58	
<b>Gâche</b>						
LRR-37-GPV/ALU	25	37	19	-	11	

Dimensions en mm

## Nos autres produits



CLASS

Manette indexable  
inox, Inox



MEB

Engrenage conique  
plastique moulé  
(nylon), 1:1



SHS

Vis épaulée inox 303,  
Inox 303



PW\_PWG3

Vis sans fin de  
précision, Inox



BLHB30

Renvoi d'angle,  
jusqu'à 4,4 Nm



BPHRF

Bille porteuse à  
ressort, Forte



BOXKU

Coffret de clavettes  
disque, Coffret  
clavettes disque acier




CNA-CNG

Platine en équerre,  
Platine en équerre  
pour chape



ACL-PL

Plaque de liaison pour  
profilé aluminium,  
Plaque de liaison -  
86x86...



GPLso

Goupillon, soie



PRF4545\_P

Profilé aluminium  
pelable, 45 x 45 mm



KBS\_UU

Douille à billes  
massive fermée inox,  
De précision - inox /  
-20°...

## Produits complémentaires



LRR22

Verrou à ressort  
petite dimension,  
Aluminium