


## Module 0,4 Vis sans fin acier ou plastique usiné

- Pas 1,257 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
  - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
  - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C




### Options


- Nombre de dents au choix pour la roue de 20 à 348 dents



Vis arbrée acier (SW)



Vis alésée acier (W) ou plastique (ZW)



Vis arbrée plastique (ZSW)

### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande


### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références		Nb. de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
<b>Acier non trempé</b>					
W0.4-1	SW0.4-1	1	2°32'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
W0.4-2	SW0.4-2	2	5°04'		
W0.4-3	SW0.4-3	3	7°35'		
W0.4-4	SW0.4-4	4	10°40'		
<b>Acier trempé</b>					
WH0.4-1	SWH0.4-1	1	2°32'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
WH0.4-2	SWH0.4-2	2	5°04'		
WH0.4-3	SWH0.4-3	3	7°35'		
WH0.4-4	SWH0.4-4	4	10°40'		
<b>Plastique</b>					
ZW0.4-1	ZSW0.4-1	1	2°32'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
ZW0.4-2	ZSW0.4-2	2	5°04'		
ZW0.4-3	ZSW0.4-3	3	7°35'		
ZW0.4-4	ZSW0.4-4	4	10°40'		

Dimensions en mm

- Pas 1,257 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue ex. : Vis **W0,4-1**, Roue **M0,4-20/1**
- L'association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis acier / roue delrin est recommandée



Indication de couple et de puissance pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière ROUE	Bronze Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acier	0,57 (0,0012)	0,36 (0,00075)
Acier Trempé	1,00 (0,0021)	-
Delrin	-	0,14 (0,00030)

### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

### REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12% -25% Sur demande			

Références		Z	Entraxe				Prix Uni. 1 à 5				
Bronze	Plastique	Dents	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronze	Plastique	
M0.4-28/1	ZM0.4-28/1	28	11,20	10,10	12,00	12,40	10,40	3	Sur demande	Sur demande	
M0.4-30/1	ZM0.4-30/1	30	12,00	10,50	12,80	13,20	8,00	3			
M0.4-34/1	ZM0.4-34/1	34	13,60	11,30	14,40	14,80	8,00	3			
M0.4-36/1	ZM0.4-36/1	36	14,40	11,70	15,20	15,60	8,00	3			
M0.4-40/1	ZM0.4-40/1	40	16,00	12,50	16,80	17,20	12,00	4			
M0.4-45/1	ZM0.4-45/1	45	18,00	13,50	18,80	19,20	12,00	4			
M0.4-48/1	ZM0.4-48/1	48	19,20	14,10	20,00	20,40	12,00	4			
M0.4-50/1	ZM0.4-50/1	50	20,00	14,50	20,80	21,20	12,00	4			
M0.4-62/1	ZM0.4-62/1	62	24,80	16,90	25,60	26,00	12,00	4			
M0.4-72/1	ZM0.4-72/1	72	28,80	18,90	29,60	30,00	12,00	5			
M0.4-75/1	ZM0.4-75/1	75	30,00	19,50	30,80	31,20	12,00	5			
M0.4-84/1	ZM0.4-84/1	84	33,60	21,30	34,40	34,80	12,00	5			
M0.4-100/1	ZM0.4-100/1	100	40,00	24,50	40,80	41,20	12,00	5			
M0.4-120/1	ZM0.4-120/1	120	48,00	28,50	48,80	49,20	12,00	5			
M0.4-130/1	ZM0.4-130/1	130	52,00	30,50	52,80	53,20	12,00	5			
M0.4-140/1	ZM0.4-140/1	140	56,00	32,50	56,80	57,20	12,00	5			
M0.4-200/1	ZM0.4-200/1	200	80,00	44,50	80,80	81,20	20,00	6			
M0.4-300/1	ZM0.4-300/1	300	120,00	64,50	120,80	121,20	20,00	6			
↓ ↓		<b>Au choix : toute roue jusqu'à cette taille</b>									
<b>M0.4-348</b>	<b>ZM0.4-348</b>	<b>348</b>	<b>Dimensions : contactez-nous</b>								

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

## Module Vis sans fin acier ou plastique usiné


# 0,5

- Pas 1,571 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
  - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
  - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C




### Options


- Nombre de dents au choix pour la roue de 12 à 278 dents



Vis arbrée acier (SW)



Vis alésée acier (W)  
ou plastique (ZW)



Vis arbrée plastique (ZSW)

### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande


### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références		Nombre de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
<b>Acier non trempé</b>					
W0.5-1	SW0.5-1	1	2°23'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
W0.5-2	SW0.5-2	2	4°45'		
W0.5-3	SW0.5-3	3	7°07'		
W0.5-4	SW0.5-4	4	9°27'		
<b>Acier trempé</b>					
WH0.5-1	SWH0.5-1	1	2°23'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
WH0.5-2	SWH0.5-2	2	4°45'		
WH0.5-3	SWH0.5-3	3	7°07'		
WH0.5-4	SWH0.5-4	4	9°27'		
<b>Plastique</b>					
ZW0.5-1	ZSW0.5-1	1	2°23'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
ZW0.5-2	ZSW0.5-2	2	4°45'		
ZW0.5-3	ZSW0.5-3	3	7°07'		
ZW0.5-4	ZSW0.5-4	4	9°27'		

Dimensions en mm

- Pas 1,571 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue ex. : Vis **W0,5-1**, Roue **M0,5-20/1**
- L'association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis acier / roue delrin est recommandée



Indication de couple et de puissance pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière ROUE \ Matière VIS	Bronze Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acier	1,01 (0,0060)	0,65 (0,0040)
Acier Trempé	1,86 (0,0039)	-
Delrin	-	0,25 (0,0005)

### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem. Prix	-22%	-22%	Sur demande

### REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	-25%	Sur demande

Références		Z	Entraxe		ØC	ØE	ØM	ØA	Prix Uni. 1 à 5	
Bronze	Plastique	Dents	a	ØP					Bronze	Plastique
M0.5-20	ZM0.5-20	20	10,00	11,00	11,00	11,50	8,50	4	Sur demande	Sur demande
M0.5-25	ZM0.5-25	25	12,50	12,25	13,50	14,00	10,00	4		
M0.5-28	ZM0.5-28	28	14,00	13,00	15,00	15,50	10,00	4		
M0.5-30	ZM0.5-30	30	15,00	13,50	16,00	16,50	13,00	6		
M0.5-32	ZM0.5-32	32	16,00	14,00	17,00	17,50	13,00	6		
M0.5-40	ZM0.5-40	40	20,00	16,00	21,00	21,50	13,00	6		
M0.5-42	ZM0.5-42	42	21,00	16,50	22,00	22,50	13,00	6		
M0.5-48	ZM0.5-48	48	24,00	18,00	25,00	25,50	13,00	6		
M0.5-50	ZM0.5-50	50	25,00	18,50	26,00	26,50	13,00	6		
M0.5-60	ZM0.5-60	60	30,00	21,00	31,00	31,50	13,00	6		
M0.5-78	ZM0.5-78	78	39,00	25,50	40,00	40,50	13,00	6		
M0.5-80	ZM0.5-80	80	40,00	26,00	41,00	41,50	13,00	6		
M0.5-90	ZM0.5-90	90	45,00	28,50	46,00	46,50	13,00	6		
M0.5-100	ZM0.5-100	100	50,00	31,00	51,00	51,50	13,00	6		
M0.5-110	ZM0.5-110	110	55,00	33,50	56,00	56,50	13,00	6		
M0.5-150	ZM0.5-150	150	75,00	43,50	76,00	76,50	13,00	6		
M0.5-160	ZM0.5-160	160	80,00	46,00	81,00	81,50	13,00	6		
M0.5-200	ZM0.5-200	200	100,00	56,00	101,00	101,50	13,00	6		

↓ ↓ Au choix : toute roue jusqu'à cette taille

M0.5-278 ZM0.5-278 278 Dimensions en mm

Dimensions : contactez-nous

## Module Vis sans fin acier ou plastique usiné




# 0,8

- Pas 2,513 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
  - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
  - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C



### Options

- Nombre de dents au choix pour la roue de 12 à 170 dents



### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12% -25% Sur demande			


### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références		Nb. de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
<b>Acier non trempé</b>					
W0.8-1	SW0.8-1	1	3°48'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
W0.8-2	SW0.8-2	2	7°35'		
W0.8-3	SW0.8-3	3	11°18'		
W0.8-4	SW0.8-4	4	14°55'		
<b>Acier trempé</b>					
WH0.8-1	SWH0.8-1	1	3°48'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
WH0.8-2	SWH0.8-2	2	7°35'		
WH0.8-3	SWH0.8-3	3	11°18'		
WH0.8-4	SWH0.8-4	4	14°55'		
<b>Plastique</b>					
ZW0.8-1	ZSW0.8-1	1	3°48'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
ZW0.8-2	ZSW0.8-2	2	7°35'		
ZW0.8-3	ZSW0.8-3	3	11°18'		
ZW0.8-4	ZSW0.8-4	4	14°55'		

Dimensions en mm

- Pas 2,513 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue  
ex. : Vis **W0,8-1**,  
Roue **M0,8-20/1**
- L'association vis/roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis acier/roue delrin est recommandée.



Indication de couple et de puissance pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière ROUE	Bronze Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acier	2,82 (0,006)	1,84 (0,0039)
Acier Trempé	5,26 (0,011)	-
Delrin	-	0,70 (0,0015)

### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem. Prix	-22% Sur demande		

### REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12% -25% Sur demande			

Références		Z	Entraxe				Prix Uni. 1 à 5			
Bronze	Plastique	Dents	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronze	Plastique
M0.8-15	ZM0.8-15	15	12,00	12,00	13,60	14,40	10	5	Sur demande	Sur demande
M0.8-18	ZM0.8-18	18	14,40	13,20	16,00	16,80	10	5		
M0.8-20	ZM0.8-20	20	16,00	14,00	17,60	18,40	12	5		
M0.8-24	ZM0.8-24	24	19,20	15,60	20,80	21,60	12	5		
M0.8-25	ZM0.8-25	25	20,00	16,00	21,60	22,40	16	8		
M0.8-28	ZM0.8-28	28	22,40	17,20	24,00	24,80	16	8		
M0.8-30	ZM0.8-30	30	24,00	18,00	25,60	26,40	16	8		
M0.8-32	ZM0.8-32	32	25,60	18,80	27,20	28,00	16	8		
M0.8-40	ZM0.8-40	40	32,00	22,00	33,60	34,40	20	8		
M0.8-42	ZM0.8-42	42	33,60	22,80	35,20	36,00	20	8		
M0.8-48	ZM0.8-48	48	38,40	25,20	40,00	40,80	20	8		
M0.8-50	ZM0.8-50	50	40,00	26,00	41,60	42,40	20	8		
M0.8-60	ZM0.8-60	60	48,00	30,00	49,60	50,40	20	8		
M0.8-78	ZM0.8-78	78	62,40	37,20	64,00	64,80	20	8		
M0.8-80	ZM0.8-80	80	64,00	38,00	65,60	66,40	20	8		
M0.8-90	ZM0.8-90	90	72,00	42,00	73,60	74,40	20	8		
M0.8-100	ZM0.8-100	100	80,00	46,00	81,60	82,40	20	8		
M0.8-110	ZM0.8-110	110	88,00	50,00	89,60	90,40	20	8		
M0.8-150	ZM0.8-150	150	120,00	66,00	121,60	122,40	20	8		

**Au choix : toute roue jusqu'à cette taille**

M0,8-170 ZM0,8-170 170 Dimensions en mm

Dimensions : contactez-nous


## Module 1,0 Vis sans fin acier ou plastique usiné

- Pas 3,142 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
  - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
  - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C




### Options


- Nombre de dents au choix pour la roue de 12 à 138 dents



Vis arbrée acier (SW)



Vis alésée acier (W) ou plastique (ZW)



Vis arbrée plastique (ZSW)

### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	


### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22%	Sur demande	

Références		Nombre de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
<b>Acier non trempé</b>					
W1-1	SW1-1	1	3°48'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
W1-2	SW1-2	2	7°35'		
W1-3	SW1-3	3	11°18'		
W1-4	SW1-4	4	14°56'		
<b>Acier trempé</b>					
WH1-1	SWH1-1	1	3°48'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
WH1-2	SWH1-2	2	7°35'		
WH1-3	SWH1-3	3	11°18'		
WH1-4	SWH1-4	4	14°56'		
<b>Plastique</b>					
ZW1-1	ZSW1-1	1	3°48'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
ZW1-2	ZSW1-2	2	7°35'		
ZW1-3	ZSW1-3	3	11°18'		
ZW1-4	ZSW1-4	4	14°56'		

Dimensions en mm

- Pas 3,142 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue ex. : Vis **W1-1**, Roue **M1-20/1**
- L'association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis acier / roue delrin est recommandée



Indication de couple et de puissance pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière ROUE	Bronze Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acier	5,87 (0,012)	3,42 (0,0072)
Acier Trempé	10,06 (0,021)	-
Delrin	-	1,32 (0,0027)

### REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	

### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22%	Sur demande	

Références		Z	Entraxe					Prix Uni. 1 à 5		
Bronze	Plastique	Dents	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronze	Plastique
M1-12	ZM1-12	12	12	13,50	14	15	14	6		
M1-15	ZM1-15	15	15	15,00	17	18	15	6		
M1-18	ZM1-18	18	18	16,50	20	21	15	6		
M1-20	ZM1-20	20	20	17,50	22	23	15	6		
M1-24	ZM1-24	24	24	19,50	26	27	20	8		
M1-25	ZM1-25	25	25	20,00	27	28	20	8		
M1-28	ZM1-28	28	28	21,50	30	31	20	8		
M1-30	ZM1-30	30	30	22,50	32	33	25	8		
M1-32	ZM1-32	32	32	23,50	34	35	25	8		
M1-40	ZM1-40	40	40	27,50	42	43	25	8		
M1-42	ZM1-42	42	42	28,50	44	45	25	8		
M1-48	ZM1-48	48	48	31,50	50	51	25	10		
M1-50	ZM1-50	50	50	32,50	52	53	25	10		
M1-60	ZM1-60	60	60	37,50	62	63	25	10		
M1-78	ZM1-78	78	78	46,50	80	81	25	10		
M1-80	ZM1-80	80	80	47,50	82	83	25	10		
M1-90	ZM1-90	90	90	52,50	92	93	25	10		
M1-100	ZM1-100	100	100	57,50	102	103	25	10		
M1-110	ZM1-110	110	110	62,50	112	113	30	10		
↓ ↓		<b>Au choix : toute roue jusqu'à cette taille</b>								
M1-138	ZM1-138	138	Dimensions : contactez-nous							

Dimensions en mm

**0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel




## Module 1,25 Vis sans fin acier ou plastique usiné

- Pas 3,927 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
  - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
  - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C




### Options


- Nombre de dents au choix pour la roue de 12 à 110 dents



Vis arbrée acier (SW)



Vis alésée acier (W) ou plastique (ZW)



Vis arbrée plastique (ZSW)

### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	



### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22%	Sur demande	

Références		Nombre de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
<b>Acier non trempé</b>					
W1.25-1	SW1.25-1	1	4°28'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
W1.25-2	SW1.25-2	2	8°53'		
W1.25-3	SW1.25-3	3	13°11'		
W1.25-4	SW1.25-4	4	17°21'		
<b>Acier trempé</b>					
WH1.25-1	SWH1.25-1	1	4°28'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
WH1.25-2	SWH1.25-2	2	8°53'		
WH1.25-3	SWH1.25-3	3	13°11'		
WH1.25-4	SWH1.25-4	4	17°21'		
<b>Plastique</b>					
ZW1.25-1	ZSW1.25-1	1	4°28'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
ZW1.25-2	ZSW1.25-2	2	8°53'		
ZW1.25-3	ZSW1.25-3	3	13°11'		
ZW1.25-4	ZSW1.25-4	4	17°21'		

Dimensions en mm

- Pas 3,927 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue  
ex. : Vis **W1,25-1**,  
Roue **M1,25-20/1**
- L'association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis acier / roue delrin est recommandée



Indication de couple et de puissance pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière VIS	Matière ROUE	
	Bronze Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acier	11,41 (0,024)	7,02 (0,015)
Acier Trepmpé	20,25 (0,042)	-
Delrin	-	2,75 (0,006)

### REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12% -25% Sur demande			

### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références		Z	Entraxe				Prix Uni. 1 à 5			
Bronze	Plastique	Dents	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronze	Plastique
M1.25-12	ZM1.25-12	12	15,00	15,50	17,50	18,75	14,00	8	Sur demande	Sur demande
M1.25-15	ZM1.25-15	15	18,75	17,38	21,25	22,50	14,00	8		
M1.25-20	ZM1.25-20	20	25,00	20,50	27,50	28,75	20,00	10		
M1.25-38	ZM1.25-38	38	47,50	31,75	50,00	51,25	25,00	10		
M1.25-45	ZM1.25-45	45	56,25	36,13	58,75	60,00	25,00	10		
M1.25-60	ZM1.25-60	60	75,00	45,50	77,50	78,75	32,00	12		
↓ ↓		<b>Au choix : toute roue jusqu'à cette taille</b>								
M1,25-110	ZM1,25-110	110	Dimensions : contactez-nous							

Dimensions en mm

**0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel


## Module 1,5 Vis sans fin acier ou plastique usiné

- Pas 4,712 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
  - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
  - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C




### Options


- Nombre de dents au choix pour la roue de 12 à 90 dents



Vis arbrée acier (SW)



Vis arbrée plastique (ZSW)



Vis alésée acier (W) ou plastique (ZW)

### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande


### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références		Nb. de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
<b>Acier non trempé</b>					
W1.5-1	SW1.5-1	1	4°17'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
W1.5-2	SW1.5-2	2	8°31'		
W1.5-3	SW1.5-3	3	12°40'		
W1.5-4	SW1.5-4	4	16°42'		
<b>Acier trempé</b>					
WH1.5-1	SWH1.5-1	1	4°17'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
WH1.5-2	SWH1.5-2	2	8°31'		
WH1.5-3	SWH1.5-3	3	12°40'		
WH1.5-4	SWH1.5-4	4	16°42'		
<b>Plastique</b>					
ZW1.5-1	ZSW1.5-1	1	4°17'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
ZW1.5-2	ZSW1.5-2	2	8°31'		
ZW1.5-3	ZSW1.5-3	3	12°40'		
ZW1.5-4	ZSW1.5-4	4	16°42'		

Dimensions en mm

- Pas 4,712 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue  
ex. : Vis **W1,5-1**,  
Roue **M1,5-20/1**
- L'association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis acier / roue delrin est recommandée



Indication de couple et de puissance pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière ROUE \ Matière VIS	Bronze Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acier	16,80 (0,035)	10,05 (0,021)
Acier Trempé	30,00 (0,063)	-
Delrin	-	3,97 (0,008)

### REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références		Z	Entraxe				Prix Uni. 1 à 5			
Bronze	Plastique	Dents	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA		
M1.5-12	ZM1.5-12	12	18,00	19,00	21,00	22,50	15	8		
M1.5-15	ZM1.5-15	15	22,50	21,25	25,50	27,00	18	8		
M1.5-18	ZM1.5-18	18	27,00	23,50	30,00	31,50	18	8		
M1.5-20	ZM1.5-20	20	30,00	25,00	33,00	34,50	20	10		
M1.5-22	ZM1.5-22	22	33,00	26,50	36,00	37,50	20	10		
M1.5-24	ZM1.5-24	24	36,00	28,00	39,00	40,50	20	10		
M1.5-25	ZM1.5-25	25	37,50	28,75	40,50	42,00	25	10		
M1.5-28	ZM1.5-28	28	42,00	31,00	45,00	46,50	25	10		
M1.5-30	ZM1.5-30	30	45,00	32,50	48,00	49,50	30	15		
M1.5-32	ZM1.5-32	32	48,00	34,00	51,00	52,50	30	15		
M1.5-34	ZM1.5-34	34	51,00	35,50	54,00	55,50	30	15		
M1.5-40	ZM1.5-40	40	60,00	40,00	63,00	64,50	30	15		
M1.5-42	ZM1.5-42	42	63,00	41,50	66,00	67,50	30	15		
M1.5-48	ZM1.5-48	48	72,00	46,00	75,00	76,50	30	15		
M1.5-50	ZM1.5-50	50	75,00	47,50	78,00	79,50	30	15		
M1.5-60	ZM1.5-60	60	90,00	55,00	93,00	94,50	30	15		
M1.5-78	ZM1.5-78	78	117,00	68,50	120,00	121,50	30	15		
M1.5-80	ZM1.5-80	80	120,00	70,00	123,00	124,50	30	15		
<b>Au choix : toute roue jusqu'à cette taille</b>										
M1.5-90	ZM1.5-90	90	135	77,5	138	139,5	30	15	633,63 €	212,97 €

Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

## Module Vis sans fin acier ou plastique usiné




# 2,0

- Pas 6,283 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
  - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
  - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C



### Options

- Nombre de dents au choix pour la roue de 12 à 72 dents



### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

### REMISES DELRIN


Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références		Nb. de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
<b>Acier non trempé</b>					
W2-1	SW2-1	1	4°34'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
W2-2	SW2-2	2	9°05'		
W2-3	SW2-3	3	13°29'		
W2-4	SW2-4	4	17°45'		
<b>Acier trempé</b>					
WH2-1	SWH2-1	1	4°34'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
WH2-2	SWH2-2	2	9°05'		
WH2-3	SWH2-3	3	13°29'		
WH2-4	SWH2-4	4	17°45'		
<b>Plastique</b>					
ZW2-1	ZSW2-1	1	4°34'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
ZW2-2	ZSW2-2	2	9°05'		
ZW2-3	ZSW2-3	3	13°29'		
ZW2-4	ZSW2-4	4	17°45'		

Dimensions en mm

- Pas 6,283 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue ex. : Vis **W2-1**, Roue **M2-20/1**
- L'association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis acier / roue delrin est recommandée

\* Pour roue en delrin



Indication de couple et de puissance pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière ROUE	Bronze Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acier VIS		
Acier	45 (0,094)	28,3 (0,059)
Acier Trempé	79 (0,166)	-
Delrin	-	11,0 (0,023)

### REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références		Z	Entraxe					Prix Uni. 1 à 5		
Bronze	Plastique	Dents	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronze	Plastique
M2-12	ZM2-12	12	24	24,50	28	30	20	12	Sur demande	Sur demande
M2-15	ZM2-15	15	30	27,50	34	36	25	15		
M2-18	ZM2-18	18	36	30,50	40	42	30	15		
M2-20	ZM2-20	20	40	32,50	44	46	30	15		
M2-22	ZM2-22	22	44	34,50	48	50	30	15		
M2-24	ZM2-24	24	48	36,50	52	54	30	15		
M2-25	ZM2-25	25	50	37,50	54	56	40	20		
M2-28	ZM2-28	28	56	40,50	60	62	40	20		
M2-30	ZM2-30	30	60	42,50	64	66	50	20		
M2-32	ZM2-32	32	64	44,50	68	70	50	20		
M2-34	ZM2-34	34	68	46,50	72	74	50	20		
M2-40	ZM2-40	40	80	52,50	84	86	50	20		
M2-42	ZM2-42	42	84	54,50	88	90	50	20		
M2-45	ZM2-45	45	90	57,50	94	96	50	20		
M2-48	ZM2-48	48	96	60,50	100	102	50	20		
M2-50	ZM2-50	50	100	62,50	104	106	50	20		
M2-60	ZM2-60	60	120	72,50	124	126	50	20		
M2-65	ZM2-65	65	130	77,50	134	136	50	20		
↓                      ↓		<b>Au choix : toute roue jusqu'à cette taille</b>								
M2-72	ZM2-72	72	Dimensions : contactez-nous							

Dimensions en mm

**0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel




## Module 2,5 Vis sans fin acier ou plastique usiné

- Pas 7,854 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
  - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
  - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C



### Options

- Nombre de dents au choix pour la roue de 15 à 55 dents



### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	


### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22%	Sur demande	

Références		Nombre de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
<b>Acier non trempé</b>					
W2.5-1	SW2.5-1	1	4°34'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
W2.5-2	SW2.5-2	2	9°50'		
W2.5-3	SW2.5-3	3	13°29'		
W2.5-4	SW2.5-4	4	17°45'		
<b>Acier trempé</b>					
WH2.5-1	SWH2.5-1	1	4°34'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
WH2.5-2	SWH2.5-2	2	9°50'		
WH2.5-3	SWH2.5-3	3	13°29'		
WH2.5-4	SWH2.5-4	4	17°45'		
<b>Plastique</b>					
ZW2.5-1	ZSW2.5-1	1	4°34'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
ZW2.5-2	ZSW2.5-2	2	9°50'		
ZW2.5-3	ZSW2.5-3	3	13°29'		
ZW2.5-4	ZSW2.5-4	4	17°45'		

Dimensions en mm

- Pas 7,854 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue  
ex. : Vis **W2,5-1**,  
Roue **M2,5-20/1**
- L'association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis acier / roue delrin est recommandée



Indication de couple et de puissance pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière VIS	Matière ROUE	
	Bronze Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acier	81 (0,169)	40 (0,085)
Acier Trempé	124 (0,258)	-
Delrin	-	18 (0,034)

### REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12% -25% Sur demande			

### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références		Z	Entraxe a					Prix Uni. 1 à 5	
Bronze	Plastique	Dents	ØP	ØC	ØE	ØA	Bronze	Plastique	
PM2.5-15	ZPM2.5-15	15	37,50	33,75	42,50	45,00	15		
PM2.5-20	ZPM2.5-20	20	50,00	40,00	55,00	57,50	20		
PM2.5-25	ZPM2.5-25	25	62,50	46,25	67,50	70,00	20		
PM2.5-30	ZPM2.5-30	30	75,00	52,50	80,00	82,50	20		
PM2.5-40	ZPM2.5-40	40	100,00	65,00	105,00	107,50	20		
PM2.5-50	ZPM2.5-50	50	125,00	77,50	130,00	132,50	20		
<b>Au choix : toute roue jusqu'à cette taille</b>									
PM2.5-55	ZPM2.5-55	55	137,50	83,75	142,50	145,00	20	760,36 €	
								262,28 €	

Dimensions en mm

**0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel



## Module Vis sans fin acier ou plastique usiné




# 3,0

- Pas 9,425 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
  - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
  - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C



### Options

- Nombre de dents au choix pour la roue de 15 à 48 dents



### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	



### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem. Prix	-22%	Sur demande	

Références		Nombre de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
<b>Acier non trempé</b>					
W3-1	SW3-1	1	4°54'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
W3-2	SW3-2	2	9°44'		
W3-3	SW3-3	3	14°25'		
W3-4	SW3-4	4	18°55'		
<b>Acier trempé</b>					
WH3-1	SWH3-1	1	4°54'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
WH3-2	SWH3-2	2	9°44'		
WH3-3	SWH3-3	3	14°25'		
WH3-4	SWH3-4	4	18°55'		
<b>Plastique</b>					
ZW3-1	ZSW3-1	1	4°54'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
ZW3-2	ZSW3-2	2	9°44'		
ZW3-3	ZSW3-3	3	14°25'		
ZW3-4	ZSW3-4	4	18°55'		

Dimensions en mm

- Pas 9,425 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue  
ex. : Vis W3-1, Roue M3-20/1
- L'association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis acier / roue delrin est recommandée



Indication de couple et de puissance pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière ROUE	Bronze Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Matière VIS		
Acier	139 (0,291)	69 (0,145)
Acier Trempé	200 (0,422)	-
Delrin	-	27 (0,058)

### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

### REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12% -25% Sur demande			

Références		Z	ØP	Entraxe a	ØC	ØE	ØA	Prix Uni. 1 à 5	
Bronze	Plastique	Dents						Bronze	Plastique
PM3-15	ZPM3-15	15	45	40,00	51	54	25	Sur demande	Sur demande
PM3-20	ZPM3-20	20	60	47,50	66	69	25		
PM3-25	ZPM3-25	25	75	55,00	81	84	25		
PM3-30	ZPM3-30	30	90	62,50	96	99	25		
PM3-40	ZPM3-40	40	120	77,50	126	129	25		
↓                      ↓		<b>Au choix : toute roue jusqu'à cette taille</b>							
PM3-48	ZPM3-48	48	Dimensions : contactez-nous						

Dimensions en mm

**Tél/** 0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel


## Module Vis sans fin acier ou plastique **usiné** 4,0

- Pas 12,556 mm
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Sens d'inclinaison à droite
- Matières :
  - Vis : acier 20NCD2 ou plastique delrin
  - Roue : bronze CuAl10NiFe4 ou plastique delrin
- Delrin : T° d'utilisation : -50°C à +80°C




### Options


- Nombre de dents au choix pour la roue de 15 à 36 dents



Vis arbrée acier (SW)



Vis alésée acier (W)  
ou plastique (ZW)



Vis arbrée plastique (ZSW)

### REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande



### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références		Nb. de filets	Angle d'hélice	Prix Uni. 1 à 5	
Vis alésée	Vis arbrée			Vis alésée	Vis arbrée
<b>Acier non trempé</b>					
W4-1	SW4-1	1	4°34'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
W4-2	SW4-2	2	9°50'		
W4-3	SW4-3	3	13°30'		
W4-4	SW4-4	4	17°45'		
<b>Acier trempé</b>					
WH4-1	SWH4-1	1	4°34'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
WH4-2	SWH4-2	2	9°50'		
WH4-3	SWH4-3	3	13°30'		
WH4-4	SWH4-4	4	17°45'		
<b>Plastique</b>					
ZW4-1	ZSW4-1	1	4°34'	<b>Sur demande</b>	<b>Sur demande</b>
ZW4-2	ZSW4-2	2	9°50'		
ZW4-3	ZSW4-3	3	13°30'		
ZW4-4	ZSW4-4	4	17°45'		

Dimensions en mm

- Pas 12,566 mm
- Pour commander, ajouter le nombre de filets de la vis à la référence de la roue ex. : Vis **W4-1**, Roue **M4-20/1**
- L'association vis / roue delrin est acceptable pour de courtes utilisations. Sinon l'association vis acier / roue delrin est recommandée



**Indication de couple et de puissance**  
pour 50 dents à 1000 t/min (entrée)

Matière ROUE Matière VIS	Bronze	Delrin
	Nm (kW)	Nm (kW)
Acier	309 (0,647)	154 (0,324)
Acier Trempé	417 (0,873)	-
Delrin	-	69 (0,129)

### REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

### REMISES BRONZE

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12% -25% Sur demande			

Références		Z	Entraxe				Prix Uni. 1 à 5		
Bronze	Plastique	Dents	ØP	a	ØC	ØE	ØA	Bronze	Plastique
PM4-15	ZPM4-15	15	60	55	68	72	25	Sur demande	Sur demande
PM4-20	ZPM4-20	20	80	65	88	92	25		
PM4-25	ZPM4-25	25	100	75	108	112	35		
PM4-30	ZPM4-30	30	120	85	128	132	35		
↓ ↓		<b>Au choix : toute roue jusqu'à cette taille</b>							
PM4-36	ZPM4-36	36	Dimensions : contactez-nous						

Dimensions en mm

**Tél/** 0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel