


Manchon réducteur mâle/femelle **Acier Inx**

MHX


Acier ou **inox**

- **Manchon hexagonal**
- Permet de relier entre elles deux tiges filetées de diamètres différents
- Matières :
 - Acier zingué
 - Inox 303



Info.

- Conditionnement par lot



REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Filetage ØF	Taraudage ØT	S	L	X	Y	Qté par lot	Prix Uni. 1 à 4
Acier								
MHX6-8-19/B	M6	M8	13	19	7	7	20	18,41 €
MHX8-6-20/B	M8	M6	13	20	8	7	20	18,41 €
MHX8-10-23/B	M8	M10	13	23	8	9	20	18,41 €
MHX8-12-23/B	M8	M12	17	23	8	8	20	25,89 €
MHX10-6-21/B	M10	M6	13	21	8	7	20	18,41 €
MHX10-8-21/B	M10	M8	13	21	8	7	20	18,41 €
MHX10-12-25/B	M10	M12	17	25	10	8	20	25,89 €
MHX10-16-32/B	M10	M16	24	32	10	13	20	66,95 €
MHX12-8-23/B	M12	M8	13	23	10	7	20	22,22 €
MHX12-10-23/B	M12	M10	13	23	10	8	20	18,41 €
MHX12-16-32/B	M12	M16	24	32	10	13	20	66,95 €
MHX16-10-32/B	M16	M10	19	32	14	9	20	40,18 €
MHX16-12-32/B	M16	M12	19	32	14	10	20	40,18 €
Inox								
MHX6-8-19/SS/B	M6	M8	13	19	7	7	20	71,32 €
MHX8-6-20/SS/B	M8	M6	13	20	8	7	20	Sur demande
MHX8-10-23/SS/B	M8	M10	13	23	8	9	20	71,32 €
MHX8-12-23/SS/B	M8	M12	17	23	8	8	20	92,29 €
MHX10-6-21/SS/B	M10	M6	13	21	8	7	20	71,32 €
MHX10-8-21/SS/B	M10	M8	13	21	8	7	20	71,32 €
MHX10-12-25/SS/B	M10	M12	17	25	10	8	20	92,29 €
MHX10-16-32/SS/B	M10	M16	24	32	10	13	20	149,38 €
MHX12-8-23/SS/B	M12	M8	13	23	10	7	20	71,32 €
MHX12-10-23/SS/B	M12	M10	13	23	10	8	20	71,32 €
MHX12-16-32/SS/B	M12	M16	24	32	10	13	20	149,38 €
MHX16-10-32/SS/B	M16	M10	19	32	14	9	20	174,24 €
MHX16-12-32/SS/B	M16	M12	19	32	14	10	20	105,85 €

Dimensions en mm

Acil Inx Manchon réducteur femelle/femelle


Acier ou **inox**

MCL

- **Manchon cylindrique**
- Permet de relier entre elles deux tiges filetées de diamètres différents
- Matières :
 - Acier zingué
 - Inox 303

Info.

- Conditionnement par lot



REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØT1	ØT2	ØD	L	Y1	Y2	Qté par lot	Prix Uni. 1 à 4
Acier								
MCL6-8-40/B	M6	M8	13	40	20	20	20	24,89 €
MCL6-10-40/B	M6	M10	16	40	20	20	20	32,81 €
MCL8-10-40/B	M8	M10	16	40	20	20	20	32,81 €
MCL8-12-40/B	M8	M12	16	40	20	20	20	32,81 €
MCL10-12-40/B	M10	M12	16	40	20	20	20	32,81 €
MCL10-16-40/B	M10	M16	22	40	20	20	20	46,91 €
MCL12-16-40/B	M12	M16	22	40	20	20	20	46,91 €
Inox								
MCL6-8-40/SS/B	M6	M8	13	40	20	20	20	56,27 €
MCL6-10-40/SS/B	M6	M10	16	40	20	20	20	74,28 €
MCL8-10-40/SS/B	M8	M10	16	40	20	20	20	74,28 €
MCL8-12-40/SS/B	M8	M12	16	40	20	20	20	74,28 €
MCL10-12-40/SS/B	M10	M12	16	40	20	20	20	74,28 €
MCL10-16-40/SS/B	M10	M16	22	40	20	20	20	137,37 €
MCL12-16-40/SS/B	M12	M16	22	40	20	20	20	137,37 €

Dimensions en mm