

# Acil Inx Manchon réducteur femelle/femelle


Acier ou **inox**

MCL

- **Manchon cylindrique**
- Permet de relier entre elles deux tiges filetées de diamètres différents
- Matières :
  - Acier zingué
  - Inox 303

## Info.

- Conditionnement par lot



## REMISES

<b>Qté</b>	1+	5+	20+	50+
<b>Rem.</b>	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØT1	ØT2	ØD	L	Y1	Y2	Qté par lot	Prix Uni. 1 à 4
<b>Acier</b>								
MCL6-8-40/B	M6	M8	13	40	20	20	20	24,89 €
MCL6-10-40/B	M6	M10	16	40	20	20	20	32,81 €
MCL8-10-40/B	M8	M10	16	40	20	20	20	32,81 €
MCL8-12-40/B	M8	M12	16	40	20	20	20	32,81 €
MCL10-12-40/B	M10	M12	16	40	20	20	20	32,81 €
MCL10-16-40/B	M10	M16	22	40	20	20	20	46,91 €
MCL12-16-40/B	M12	M16	22	40	20	20	20	46,91 €
<b>Inox</b>								
MCL6-8-40/SS/B	M6	M8	13	40	20	20	20	56,27 €
MCL6-10-40/SS/B	M6	M10	16	40	20	20	20	74,28 €
MCL8-10-40/SS/B	M8	M10	16	40	20	20	20	74,28 €
MCL8-12-40/SS/B	M8	M12	16	40	20	20	20	74,28 €
MCL10-12-40/SS/B	M10	M12	16	40	20	20	20	74,28 €
MCL10-16-40/SS/B	M10	M16	22	40	20	20	20	137,37 €
MCL12-16-40/SS/B	M12	M16	22	40	20	20	20	137,37 €

Dimensions en mm


# Manchon cylindrique taraudé

Inx AcI Stock

## MCL

Acier ou **inox**

- **Manchon cylindrique taraudé de part en part**
- Idéal pour jonction de tige filetée
- Matières :  
Acier S300PB zingué Zn3-5BL  
Inox 303
- Conditionnement par lot



### REMISES

Nb lot	1+	5+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références		filetage ØT	L	ØD	Qté par lot	Stock*		Prix uni. par lot 1 à 4	
Acier	Inox					Acier	Inox	Acier	Inox
MCL4-15/B	-	M4	15	7	20	✓	-	5,56 €	-
MCL4-20/B	-	M4	20	7	20	✓	-	5,93 €	-
-	MCL5-15/SS/B	M5	15	8	20	-	✓	-	20,40 €
MCL5-20/B	-	M5	20	8	20	✓	-	4,93 €	-
MCL5-25/B	-	M5	25	8	20	✓	-	5,33 €	-
MCL6-10/B	MCL6-10/SS/B	M6	10	10	20	✓	✓	7,38 €	24,12 €
MCL6-15/B	-	M6	15	10	20	-	-	4,71 €	-
MCL6-20/B	MCL6-20/SS/B	M6	20	10	20	✓	✓	5,14 €	31,62 €
MCL6-25/B	MCL6-25/SS/B	M6	25	10	20	✓	✓	6,07 €	37,75 €
MCL6-30/B	MCL6-30/SS/B	M6	30	10	20	✓	✓	7,63 €	44,93 €
MCL6-35/B	-	M6	35	10	20	✓	-	9,13 €	-
MCL6-40/B	-	M6	40	10	20	✓	-	11,27 €	-
MCL6-50/B	-	M6	50	10	20	✓	-	16,36 €	-
MCL8-15/B	-	M8	15	11	20	✓	-	4,75 €	-
MCL8-20/B	MCL8-20/SS/B	M8	20	11	20	✓	✓	5,43 €	36,72 €
MCL8-25/B	MCL8-25/SS/B	M8	25	11	20	✓	-	5,49 €	38,80 €
MCL8-30/B	MCL8-30/SS/B	M8	30	11	20	✓	✓	6,64 €	47,95 €
MCL8-35/B	MCL8-35/SS/B	M8	35	11	20	-	-	10,01 €	58,20 €
MCL8-40/B	MCL8-40/SS/B	M8	40	11	20	✓	-	11,37 €	60,24 €
MCL8-50/B	MCL8-50/SS/B	M8	50	11	20	✓	✓	16,49 €	73,51 €
MCL10-20/B	MCL10-20/SS/B	M10	20	13	20	✓	-	7,39 €	45,94 €
MCL10-25/B	MCL10-25/SS/B	M10	25	13	20	-	-	8,08 €	Sur demande
MCL10-30/B	MCL10-30/SS/B	M10	30	13	20	-	-	8,92 €	66,36 €
MCL10-35/B	-	M10	35	13	20	-	-	10,65 €	-
MCL10-40/B	MCL10-40/SS/B	M10	40	13	20	-	-	11,94 €	88,84 €
MCL10-50/B	MCL10-50/SS/B	M10	50	13	20	-	-	19,91 €	100,08 €
MCL10-60/B	-	M10	60	13	20	-	-	22,81 €	-
MCL12-20/B	-	M12	20	15	20	✓	-	9,00 €	-
MCL12-25/B	-	M12	25	15	20	-	-	10,90 €	-
MCL12-30/B	MCL12-30/SS/B	M12	30	15	20	-	-	11,93 €	88,84 €
MCL12-35/B	-	M12	35	15	20	-	-	12,87 €	-
MCL12-40/B	MCL12-40/SS/B	M12	40	15	20	-	-	14,97 €	102,15 €
MCL12-50/B	MCL12-50/SS/B	M12	50	15	20	-	-	21,85 €	122,53 €
MCL12-60/B	-	M12	60	15	20	✓	-	26,38 €	-

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm