


Manchon réducteur cylindrique

Acier Inx

MCL

Acier ou **inox**

- **Manchon femelle/femelle**
- Permet de relier entre elles deux tiges filetées de diamètres différents
- Matières :
 - Acier zingué
 - Inox 303
- Conditionnés par lot



REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	ØT1	ØT2	ØD	L	Y1	Y2	Qté par lot	Prix Uni. 1 à 4
Acier								
MCL6-8-40/B	M6	M8	13	40	20	20	20	19,83 €
MCL6-10-40/B	M6	M10	16	40	20	20	20	28,36 €
MCL8-10-40/B	M8	M10	16	40	20	20	20	28,36 €
MCL8-12-40/B	M8	M12	16	40	20	20	20	28,36 €
MCL10-12-40/B	M10	M12	16	40	20	20	20	28,36 €
MCL10-16-40/B	M10	M16	22	40	20	20	20	40,53 €
MCL12-16-40/B	M12	M16	22	40	20	20	20	40,53 €
Inox								
MCL6-8-40/SS/B	M6	M8	13	40	20	20	20	53,60 €
MCL6-10-40/SS/B	M6	M10	16	40	20	20	20	70,75 €
MCL8-10-40/SS/B	M8	M10	16	40	20	20	20	70,75 €
MCL8-12-40/SS/B	M8	M12	16	40	20	20	20	70,75 €
MCL10-12-40/SS/B	M10	M12	16	40	20	20	20	70,75 €
MCL10-16-40/SS/B	M10	M16	22	40	20	20	20	130,86 €
MCL12-16-40/SS/B	M12	M16	22	40	20	20	20	130,86 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



ETP
Poignée modulable pour profilé aluminium, Poignée modulable



DB_ECO
Engrenage conique série éco., 2:1



FS
Rondelle élastique ondulée, Rondelle élastique



PRF_PIV
Pivot de porte pour profilé aluminium, Pivot de porte



DOMI120
Kit de raccordement, Kit de raccordement XZ



SCE
Serre-câble à étrier inox, Acier



PTRSS
Pignon tendeur pour chaîne, Pour milieux agressifs



CHAE6555
Charnière en façade esthétique, Aluminium



NT91
Réducteur coaxial à trains parallèles, de 10 à 35 Nm - à trains



DB
Engrenage conique - Acier 60C40, 2:1



KKP-AR
Douille à billes à chemins de billes inclinés, Forte charge



GR
Arbre de précision rectifié, Inox


Produits complémentaires



MHXred
Manchon réducteur mâle/femelle, Hexagonal - acier



MCLred
Manchon réducteur femelle/femelle, Cylindrique - inox



TIFbout
Bout fileté DIN 976A, Acier



MCL
Manchon cylindrique taraudé, Cylindrique - acier