


- Pièces moulées
- Matière :
Nylon 6 renforcé 30% fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage
Options
- Pas de modification
possible par nos soins

Info.

- Pour un couple, il faut commander
2 pignons de même référence.
- Préalésage brut de démoulage à
réusinier impérativement par vos soins
- *Préalésage donné à titre indicatif

ΦA^* : préalésage
à modifier
impérativement



Série économique

REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ |
|------|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -10% | -15% | -25% | Sur demande |

| Références | Dents | | Préalésage non garanti | | | | | | | | | | Prix Uni. 1 à 9 |
|------------|-------|--------|------------------------|------------|------|----|------------|-------|------------|------|-------|--------|-----------------|
| | Z | Module | ΦD_e | ΦD_p | B | F | ΦD_n | dm | ΦA^* | L | L_m | Stock* | |
| MEB1-16 | 16 | 1,0 | 17,8 | 16,0 | 14,0 | 4 | 13 | 18,59 | 5 | 14,0 | 9,0 | ✓ | 4,94 € |
| MEB1.5-16 | 16 | 1,5 | 25,0 | 24,0 | 18,0 | 6 | 20 | 25,10 | 8 | 17,0 | 8,9 | ✓ | 6,22 € |
| MEB1.5-20 | 20 | 1,5 | 32,1 | 30,0 | 20,0 | 8 | 22 | 28,70 | 6 | 18,0 | 9,0 | ✓ | 6,92 € |
| MEB1.5-30 | 30 | 1,5 | 47,1 | 45,0 | 25,0 | 10 | 35 | 39,70 | 12 | 22,5 | 12,0 | ✓ | 10,27 € |
| MEB2-16 | 16 | 2,0 | 34,8 | 32,0 | 20,0 | 9 | 25 | 28,80 | 10 | 17,0 | 9,3 | ✓ | 8,65 € |
| MEB2-20 | 20 | 2,0 | 42,8 | 40,0 | 27,0 | 12 | 32 | 35,70 | 8 | 22,0 | 12,0 | ✓ | 12,20 € |
| MEB2-30 | 30 | 2,0 | 62,8 | 60,0 | 30,0 | 16 | 50 | 47,80 | 12 | 27,0 | 12,8 | ✓ | 16,61 € |
| MEB2.5-16 | 16 | 2,5 | 43,5 | 40,0 | 27,0 | 10 | 30 | 37,30 | 12 | 22,0 | 13,3 | ✓ | 10,84 € |
| MEB2.5-20 | 20 | 2,5 | 53,5 | 50,0 | 30,0 | 12 | 38 | 45,90 | 12 | 27,0 | 16,0 | ✓ | 12,56 € |
| MEB2.5-30 | 30 | 2,5 | 78,5 | 75,0 | 35,0 | 18 | 50 | 59,10 | 14 | 32,0 | 16,0 | - | 17,48 € |
| MEB3-16 | 16 | 3,0 | 52,2 | 48,0 | 30,0 | 12 | 38 | 44,20 | 11 | 26,0 | 16,2 | ✓ | 15,87 € |
| MEB3-20 | 20 | 3,0 | 64,2 | 60,0 | 35,0 | 18 | 44 | 51,10 | 14 | 31,0 | 13,6 | ✓ | 16,82 € |
| MEB3-30 | 30 | 3,0 | 94,2 | 90,0 | 40,0 | 22 | 60 | 68,10 | 20 | 36,0 | 19,0 | ✓ | 21,95 € |
| MEB3.5-20 | 20 | 3,5 | 74,9 | 70,0 | 40,5 | 22 | 56 | 58,60 | 14 | 36,0 | 19,0 | - | Sur demande |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Rapport 2:1 - 3:1

Nylon PA6 **moulé**

- Module 1,5 à 3

- Pièces moulées

- Matière :

Nylon 6 renforcé 30% fibre de verre

Options

- Pas de modification possible par nos soins

Info.

- Pour un couple, il faut commander 2 pignons




- 2 pignons doivent être impérativement complémentaires

- Préalésage brut de démoulage à réuser impérativement par vos soins

- *Préalésage donné à titre indicatif

Série économique

$\varnothing A^*$: préalésage à modifier impérativement



REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ |
|-----------|------|------|------|-------------|------|
| Rem. Prix | -10% | -15% | -25% | Sur demande | |

| Références | Dents | | Préalésage non garanti | | | | | ØA* | dm | L | Lm | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|--------------------|-------|--------|------------------------|-----|------|----|-----|-----|------|------|------|--------|-----------------|
| | Z | Module | ØDe | ØDp | B | F | ØDn | | | | | | |
| Rapport 2:1 | | | | | | | | | | | | | |
| MDB1.5-16 | 16 | 1,5 | 26,7 | 24 | 18,5 | 8 | 18 | 8 | 34,9 | 17,0 | 10,3 | ✓ | 7,81 € |
| MDB1.5-32 | 32 | 1,5 | 49,3 | 48 | 20,0 | 8 | 32 | 12 | 27,5 | 17,5 | 10,0 | ✓ | 13,38 € |
| MDB2-16 | 16 | 2,0 | 35,6 | 32 | 23,0 | 10 | 24 | 10 | 45,4 | 21,0 | 12,2 | ✓ | 9,10 € |
| MDB2-32 | 32 | 2,0 | 65,8 | 64 | 25,0 | 10 | 40 | 12 | 35,2 | 22,0 | 10,0 | ✓ | 19,97 € |
| MDB2.5-16 | 16 | 2,5 | 44,4 | 40 | 27,5 | 12 | 30 | 12 | 56,0 | 25,0 | 14,4 | ✓ | 11,76 € |
| MDB2.5-32 | 32 | 2,5 | 82,2 | 80 | 30,0 | 12 | 50 | 15 | 43,5 | 26,5 | 10,0 | ✓ | 24,75 € |
| MDB3-16 | 16 | 3,0 | 53,4 | 48 | 28,0 | 15 | 40 | 14 | 61,6 | 25,0 | 11,6 | - | Sur demande |
| MDB3-32 | 32 | 3,0 | 98,7 | 96 | 33,0 | 15 | 60 | 15 | 50,4 | 30,5 | 15,0 | - | Sur demande |
| Rapport 3:1 | | | | | | | | | | | | | |
| MTB1.5-16 | 16 | 1,5 | 26,9 | 24 | 22,0 | 12 | 20 | 8 | 46,3 | 21,0 | 9,7 | ✓ | Sur demande |
| MTB1.5-48 | 48 | 1,5 | 72,9 | 72 | 21,0 | 12 | 42 | 15 | 29,2 | 19,0 | 12,0 | ✓ | Sur demande |
| MTB2.5-16 | 16 | 2,5 | 44,7 | 40 | 28,0 | 18 | 34 | 14 | 70,4 | 26,0 | 9,2 | - | 14,94 € |
| MTB2.5-48 | 48 | 2,5 | 121,6 | 120 | 32,0 | 18 | 60 | 20 | 44,6 | 27,0 | 16,0 | - | 28,68 € |
| MTB3-16 | 16 | 3,0 | 53,7 | 48 | 30,0 | 18 | 35 | 10 | 84,2 | 28,0 | 11,2 | - | Sur demande |
| MTB3-48 | 48 | 3,0 | 145,9 | 144 | 38,0 | 18 | 50 | 20 | 54,1 | 32,0 | 19,0 | - | Sur demande |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Engrenage conique plastique

Nylon PA6 **moulé**

Rapport
1,5:1 - 4:1

- **Module 2 à 3**
- Pièces moulées
- Matière :
Nylon 6 renforcé 30% fibre de verre




Options

- Pas de modification possible par nos soins.

Info.

- Pour un couple, il faut commander 2 pignons
- 2 pignons doivent être impérativement complémentaires
- Préalésage brut de démoulage à réusiner impérativement par vos soins
- *Préalésage donné à titre indicatif

ϕA^* : préalésage à modifier impérativement



Série économique

REMISES

| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ |
|------|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -10% | -15% | -25% | Sur demande |

| Références | Dents | | ØDe | ØDp | B | F | ØDn | ØA* | dm | L | Lm | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|----------------------|-------|--------|-------|-----|------|----|-----|-----|-------|------|------|--------|--------------------|
| | Z | Module | | | | | | | | | | | |
| Rapport 4:1 | | | | | | | | | | | | | |
| MFB2.5-16 | 16 | 2,5 | 44,9 | 40 | 30,5 | 18 | 32 | 15 | 92,6 | 29,0 | 11,7 | ✓ | 14,02 € |
| MFB2.5-64 | 64 | 2,5 | 161,2 | 160 | 35,0 | 18 | 80 | 20 | 48,8 | 30,0 | 16,0 | ✓ | 60,42 € |
| MFB3-16 | 16 | 3,0 | 53,8 | 48 | 32,0 | 20 | 35 | 10 | 108,0 | 30,0 | 11,1 | ✓ | 26,19 € |
| MFB3-64 | 64 | 3,0 | 193,5 | 192 | 42,0 | 20 | 60 | 19 | 58,8 | 36,0 | 22,0 | ✓ | 52,72 € |
| Rapport 1.5:1 | | | | | | | | | | | | | |
| MHB2-20 | 20 | 2,0 | 43,3 | 40 | 23,0 | 10 | 30 | 8 | 43,3 | 23,0 | 10,2 | - | Sur demande |
| MHB2-30 | 30 | 2,0 | 62,2 | 60 | 27,0 | 10 | 50 | 11 | 40,6 | 27,5 | 15,2 | - | Sur demande |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm