

- Anneau d'attache pour accastillage


- Matière :

Inox 316

Info.

- CMU : Charge Maximale Utile

La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5.



REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+	30+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Axe ØD	A	L	H	CMU (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
MDR1-05/SS	5	9,5	23,0	33	190	0,015	✓	3,58 €
MDR1-06/SS	6	12,0	24,0	37	360	0,030	✓	3,74 €
MDR1-08/SS	8	16,0	35,0	50	540	0,060	✓	4,46 €
MDR1-10/SS	10	19,3	45,6	65	720	0,125	✓	6,41 €
MDR1-12/SS	12	27,0	48,0	72	1080	0,200	✓	11,47 €
MDR1-14/SS	14	28,0	57,0	83	1260	0,310	✓	17,03 €
MDR1-16/SS	16	32,8	59,0	89	1680	0,510	✓	27,30 €
MDR1-20/SS	19	38,0	88,0	124	2400	0,900	-	53,68 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



GE_ES

Rotule lisse, Acier / acier



NT62

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 6 à 18 Nm - à trains ...



RAG-12-M8

Accessoire pour rampe à galets, Système d'ancrage



PSG25

Engrenage droit de précision, Inox 316



PT821

Pignon de traction, Séries 821 et 805



CHTRP

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 87,3 Nm



SDG

Support de guides, Plastique



RBNpl

Roulette pivotante à platine, Acier - Caoutchouc



MBF

Manchon fileté de blocage, Manchon fileté de blocage




CLG2

Engrenage droit plastique moulé, Plastique moulé (nylon)



PSG15S

Engrenage droit de précision, Inox 316



RPPM

Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP8 Polyuréthane armature acier

Produits complémentaires




MDR

Manille droite à piton à œil, Acier



MLY_SS

Manille lyre inox à piton à œil, Inox



CAB

Câble aviation, Inox



TAC_SS

Tendeur à anneau et crochet, Inox