

## Rapport 1:1

## Nylon PA6 **moulé**

- **Module 1 à 3,5**
- Pièces moulées
- Matière :  
Nylon 6 renforcé 30% fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage



### Options

- Pas de modification possible par nos soins

### Info.

- Pour un couple, il faut commander 2 pignons de même référence.
- Préalésage brut de démoulage à réuser impérativement par vos soins
- \*Préalésage donné à titre indicatif

*ØA\* : préalésage à modifier impérativement*



**Série économique**

### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Dents Z	Module	ØDe	ØDp	B	F	ØDn	dm	Préalésage non garanti ØA*	L	Lm	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
MEB1-16	16	1,0	17,8	16,0	14,0	4	13	18,59	5	14,0	9,0	✓	4,84 €
MEB1.5-16	16	1,5	25,0	24,0	18,0	6	20	25,10	8	17,0	8,9	✓	6,10 €
MEB1.5-20	20	1,5	32,1	30,0	20,0	8	22	28,70	6	18,0	9,0	✓	6,78 €
MEB1.5-30	30	1,5	47,1	45,0	25,0	10	35	39,70	12	22,5	12,0	✓	10,07 €
MEB2-16	16	2,0	34,8	32,0	20,0	9	25	28,80	10	17,0	9,3	✓	8,48 €
MEB2-20	20	2,0	42,8	40,0	27,0	12	32	35,70	8	22,0	12,0	✓	11,96 €
MEB2-30	30	2,0	62,8	60,0	30,0	16	50	47,80	12	27,0	12,8	✓	16,29 €
MEB2.5-16	16	2,5	43,5	40,0	27,0	10	30	37,30	12	22,0	13,3	✓	10,62 €
MEB2.5-20	20	2,5	53,5	50,0	30,0	12	38	45,90	12	27,0	16,0	✓	12,32 €
MEB2.5-30	30	2,5	78,5	75,0	35,0	18	50	59,10	14	32,0	16,0	-	17,14 €
MEB3-16	16	3,0	52,2	48,0	30,0	12	38	44,20	11	26,0	16,2	-	15,55 €
MEB3-20	20	3,0	64,2	60,0	35,0	18	44	51,10	14	31,0	13,6	✓	16,49 €
MEB3-30	30	3,0	94,2	90,0	40,0	22	60	68,10	20	36,0	19,0	✓	21,51 €
MEB3.5-20	20	3,5	74,9	70,0	40,5	22	56	58,60	58,60	36,0	19,0	-	18,45 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nylon PA6 moulé

# Rapport 2:1 3:1


- Module 1,5 à 3
- Pièces moulées
- Matière :  
Nylon 6 renforcé 30% fibre de verre

### Options

- Pas de modification possible par nos soins



### Info.

- Pour un couple, il faut commander 2 pignons
- 2 pignons doivent être impérativement complémentaires
- Préalésage brut de démoulage à réuser impérativement par vos soins
- \*Préalésage donné à titre indicatif



$\varnothing A^*$  : préalésage à modifier impérativement

Série économique



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem. Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande	


Références	Dents		ØDe	ØDp	B	F	ØDn	Préalésage non garanti			Stock*	Prix Uni. 1 à 9	
	Z	Module						ØA*	dm	L			Lm
<b>Rapport 2:1</b>													
MDB1.5-16	16	1,5	26,7	24	18,5	8	18	8	34,9	17,0	10,3	✓	7,65 €
MDB1.5-32	32	1,5	49,3	48	20,0	8	32	12	27,5	17,5	10,0	✓	13,12 €
MDB2-16	16	2,0	35,6	32	23,0	10	24	10	45,4	21,0	12,2	✓	8,92 €
MDB2-32	32	2,0	65,8	64	25,0	10	40	12	35,2	22,0	10,0	✓	19,57 €
MDB2.5-16	16	2,5	44,4	40	27,5	12	30	12	56,0	25,0	14,4	✓	11,52 €
MDB2.5-32	32	2,5	82,2	80	30,0	12	50	15	43,5	26,5	10,0	✓	24,26 €
MDB3-16	16	3,0	53,4	48	28,0	15	40	14	61,6	25,0	11,6	✓	20,19 €
MDB3-32	32	3,0	98,7	96	33,0	15	60	15	50,4	30,5	15,0	✓	40,99 €
<b>Rapport 3:1</b>													
MTB1.5-16	16	1,5	26,9	24	22,0	12	20	8	46,3	21,0	9,7	✓	9,10 €
MTB1.5-48	48	1,5	72,9	72	21,0	12	42	15	29,2	19,0	12,0	✓	19,11 €
MTB2.5-16	16	2,5	44,7	40	28,0	18	34	14	70,4	26,0	9,2	-	14,64 €
MTB2.5-48	48	2,5	121,6	120	32,0	18	60	20	44,6	27,0	16,0	-	28,12 €
MTB3-16	16	3,0	53,7	48	30,0	18	35	10	84,2	28,0	11,2	-	20,62 €
MTB3-48	48	3,0	145,9	144	38,0	18	50	20	54,1	32,0	19,0	-	42,02 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


## Rapport 1,5:1 4:1

- Module 2 à 3
- Pièces moulées
- Matière :  
Nylon 6 renforcé 30%  
fibre de verre


Nylon PA6 **moulé**



$\varnothing A^*$  : préalésage  
à modifier  
impérativement



Rapport 4:1



Rapport 1.5:1

**Série économique**

### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem. Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande	

Références	Dents			Préalésage non garanti							Prix Uni. 1 à 9		
	Z	Module	ØDe	ØDp	B	F	ØDn	ØA*	dm	L		Lm	Stock*
<b>Rapport 4:1</b>													
MFB2.5-16	16	2,5	44,9	40	30,5	18	32	15	92,6	29,0	11,7	✓	13,74 €
MFB2.5-64	64	2,5	161,2	160	35,0	18	80	20	48,8	30,0	16,0	✓	59,23 €
MFB3-16	16	3,0	53,8	48	32,0	20	35	10	108,0	30,0	11,1	✓	25,67 €
MFB3-64	64	3,0	193,5	192	42,0	20	60	19	58,8	36,0	22,0	✓	51,68 €
<b>Rapport 1,5:1</b>													
MHB2-20	20	2,0	43,3	40	23,0	10	30	8	43,3	23,0	10,2	-	13,54 €
MHB2-30	30	2,0	62,2	60	27,0	10	50	11	40,6	27,5	15,2	-	19,81 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm