

Rapport

Nylon PA6 **moulé**

1:1

- **Module 1 à 3,5**
- Pièces moulées
- Matière :
Nylon 6 renforcé 30% fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage



Options

- **Pas de modification possible par nos soins**
Pour des réalisations spéciales, voir ZB...

Info.

- Pour un couple, il faut commander 2 pignons de même référence.
- Préalésage brut de démoulage à réuser impérativement par vos soins
- *Préalésage donné à titre indicatif

ØA : préalésage à modifier impérativement*



Série économique

REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+
Rem.	Prix	-10%	-15%	-25%	Sur demande

Références	Dents		Préalésage non garanti					Préalésage		L	Lm	Prix Uni. 1 à 19
	Z	Module	ØDe	ØDp	B	F	ØDn	dm	ØA*			
MEB1-16	16	1,0	17,8	16,0	14,0	4	13	18,59	5	14,0	9,0	4,72 €
MEB1.5-20	16	1,5	25,0	24,0	18,0	6	20	25,10	8	17,0	8,9	5,71 €
MEB1.5-20	20	1,5	32,1	30,0	20,0	8	22	28,70	6	18,0	9,0	6,72 €
MEB1.5-30	30	1,5	47,1	45,0	25,0	10	35	39,70	12	22,5	12,0	9,91 €
MEB2-16	16	2,0	34,8	32,0	20,0	9	25	28,80	10	17,0	9,3	8,11 €
MEB2-20	20	2,0	42,8	40,0	27,0	12	32	35,70	8	22,0	12,0	11,50 €
MEB2-30	30	2,0	62,8	60,0	30,0	16	50	47,80	12	27,0	12,8	13,12 €
MEB2.5-16	16	2,5	43,5	40,0	27,0	10	30	37,30	12	22,0	13,3	10,31 €
MEB2.5-20	20	2,5	53,5	50,0	30,0	12	38	45,90	12	27,0	16,0	12,29 €
MEB2.5-30	30	2,5	78,5	75,0	35,0	18	50	59,10	14	32,0	16,0	17,31 €
MEB3-16	16	3,0	52,2	48,0	30,0	12	38	44,20	11	26,0	16,2	15,10 €
MEB3-20	20	3,0	64,2	60,0	35,0	18	44	51,10	14	31,0	13,6	16,30 €
MEB3-30	30	3,0	94,2	90,0	40,0	22	60	68,10	20	36,0	19,0	21,30 €
MEB3.5-20	20	3,5	74,9	70,0	40,5	22	56	58,60	18	36,0	19,0	18,91 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



CM_CO

Outils Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de protection pour clé à fourche



CHT80

Moteur AC asynchrone triphasé, 0,55 à 1,1kW



AT5-10ECO

Poulie dentée, Série économique - AT5 aluminium



BLHT30

Renvoi d'angle, de 1,65 à 4,40 Nm



HRV

Système de guidage sur rail en V, Rail avec chariot



BIM

Bouton d'indexage, miniature



CNA-CNG

Vérin à gaz, Platine en équerre pour chape




MC

Amortisseur de chocs, Autocompensé - Sans réglage



DKN

Accouplement soufflet Gerwah®, de 0,4 à 10Nm



PRL

Profil support de chaîne, Profil en L à clipser



HCV


Système de guidage sur rail en V, Chariot



UCF_PBT

Palier applique, Polymère et inox

Produits complémentaires



B

Engrenage conique - Acier 60C40, 1:1



SSB

Engrenage conique inox, 1:1



B_ECO

Engrenage conique - Acier C43, 1:1



MEB-ALI

Engrenage conique plastique moulé (nylon bleu), 1:1