


Poignée tournante cylindrique



MEP Technopolymère axe acier ou inox

- Poignée libre avec empreinte hexagonale de serrage
- Élément de manœuvre
- Matières :
 - Polyamide noir
 - Surface mate
 - Tige filetée acier zingué ou inox



REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	


Références		ØA	L	ØD	E	G	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox						Acier	Inox	Acier	Inox
MEP21-50	MEP21-50/SS	21	50	M6	13	3	✓	✓	7,78 €	23,10 €
MEP23-70	MEP23-70/SS	23	70	M8	14	4	✓	✓	8,97 €	25,56 €
MEP26-90	MEP26-90/SS	26	90	M10	17	5	✓	✓	10,17 €	29,01 €

*Dans la limite du disponible - dimensions en mm

Stock Poignée tournante cylindrique rabattable

Technopolymère axe acier ou inox PGR

- Poignée libre rabattable avec dé clic
- Élément de manœuvre
- Matières :
 - Polyamide noir
 - Surface mate
 - Mécanisme acier chromé ou inox



REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références													Stock*	Prix Uni. 1 à 5		
Acier	Inox	ØA	H	S	ØD	N	ØM	Ød	G	F	E	B	L	Acier	Acier	Inox
PGR21-50	PGR21-50/SS	21	69	19	7	8	M5	2,5	6,3	4	16,5	50	66,5	✓	40,83 €	84,81 €
PGR23-70	PGR23-70/SS	23	92	21	8	8	M6	2,5	7,5	4	16,5	70	86,5	✓	41,29 €	85,47 €
PGR26-90	PGR26-90/SS	26	114	24	8	10	M6	2,5	7,5	4	20	90	110	✓	48,45 €	94,39 €

*Dans la limite du disponible - dimensions en mm