


- **Manchon mâle/femelle**
- Permet de relier entre elles deux tiges filetées de diamètres différents
- Matières :
 - Acier zingué
 - Inox 303
- **Conditionnés par lot**



REMISES

Qté	1+	5+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØF	ØT	S	L	X	Y	Qté par lot	Prix Uni. 1 à 4
Acier								
MHX6-8-19/B	M6	M8	13	19	7	7	20	15,91 €
MHX8-6-20/B	M8	M6	13	20	8	7	20	15,91 €
MHX8-10-23/B	M8	M10	13	23	8	9	20	15,91 €
MHX8-12-23/B	M8	M12	17	23	8	8	20	22,37 €
MHX10-6-21/B	M10	M6	13	21	8	7	20	15,91 €
MHX10-8-21/B	M10	M8	13	21	8	7	20	15,91 €
MHX10-12-25/B	M10	M12	17	25	10	8	20	22,37 €
MHX10-16-32/B	M10	M16	24	32	10	13	20	57,86 €
MHX12-8-23/B	M12	M8	13	23	10	7	20	15,91 €
MHX12-10-23/B	M12	M10	13	23	10	8	20	15,91 €
MHX12-16-32/B	M12	M16	24	32	10	13	20	57,86 €
MHX16-10-32/B	M16	M10	19	32	14	9	20	34,72 €
MHX16-12-32/B	M16	M12	19	32	14	10	20	34,72 €
Inox								
MHX6-8-19/SS/B	M6	M8	13	19	7	7	20	67,94 €
MHX8-6-20/SS/B	M8	M6	13	20	8	7	20	67,94 €
MHX8-10-23/SS/B	M8	M10	13	23	8	9	20	67,94 €
MHX8-12-23/SS/B	M8	M12	17	23	8	8	20	87,92 €
MHX10-6-21/SS/B	M10	M6	13	21	8	7	20	67,94 €
MHX10-8-21/SS/B	M10	M8	13	21	8	7	20	67,94 €
MHX10-12-25/SS/B	M10	M12	17	25	10	8	20	87,92 €
MHX10-16-32/SS/B	M10	M16	24	32	10	13	20	142,29 €
MHX12-8-23/SS/B	M12	M8	13	23	10	7	20	67,94 €
MHX12-10-23/SS/B	M12	M10	13	23	10	8	20	67,94 €
MHX12-16-32/SS/B	M12	M16	24	32	10	13	20	142,29 €
MHX16-10-32/SS/B	M16	M10	19	32	14	9	20	100,82 €
MHX16-12-32/SS/B	M16	M12	19	32	14	10	20	100,82 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Nos autres produits



BPFLss

Palier applique tôle à charge légère inox, Inox



PSG125

Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé



CLLCLLP

Chape série longue, Longue acier



KKB-AR

Douille à billes à chemins de billes inclinés, Charge standard / -20° +200°



CHTRP

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 87,3Nm



UCP_PBT

Palier à chapeau polymère inox, Polymère et inox



APB_T

Axe taraudé pour brides, Taraudé




PCLA_M

Manette indexable technopolymère, Plastique



ZDB

Engrenage conique plastique usiné (delrin), 2:1



PO

Poignée de cartésisation multi-secteurs, Trou lisse



PM2

Couple roue et vis sans fin, Bronze



DOG319

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 4 à 9 Nm

Produits complémentaires



MHXred

Manchon réducteur mâle/femelle, Hexagonal - acier



TIF

Tige filetée DIN 975, Inox A2



TIFss

Bout fileté DIN 976A, Inox



MCL

Manchon cylindrique taraudé, Cylindrique - inox