

Manille lyre à piton à œil




MLY Diamètre d'axe de 5mm à 20mm

- Anneau d'attache pour accastillage
- Marquage : diamètre de l'axe, CMU, CE
- Matière :
Etrier : acier Fe430B zingué blanc

Info.

- CMU : Charge Maximale Utile
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 5
- Pièces vendues par multiple, nous contacter.



REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Axe ØD	A	B	ØC	ØE	F	G	CMU (kg)	Poids (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
MLY1-05	5	8	18	10	5	19	15	100	0,020	-	2,86 €
MLY1-06	6	12	24	12	6	24	18	160	0,030	✓	2,98 €
MLY1-08	8	15	31	16	8	32	24	250	0,070	✓	3,24 €
MLY1-10	10	18	38	20	10	38	30	400	0,130	✓	4,39 €
MLY1-12	12	22	48	24	12	50	36	630	0,230	✓	8,01 €
MLY1-14	14	24	53	28	15	56	42	800	0,370	✓	9,50 €
MLY1-16	16	27	61	32	17	64	48	1000	0,560	-	11,80 €
MLY1-18	18	36	72	36	18	72	54	1300	0,780	✓	18,09 €
MLY1-20	20	37	78	41	20	79	60	1600	1,090	✓	19,17 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PRF_VTM

Vis à tête marteau pour profilé aluminium, Vis à tête marteau



PTR

Pignon tendeur pour chaîne, Pour applications courantes



BTC_M

Bouchon taraudé pour tube carré, Avec insert taraudé



CHAR7530

Charnière à ressort, à souder



BMF

Bouton moleté femelle, Moleté borgne



G1

Engrenage droit acier, Acier 20NCd2



SLS

Palier pour tige trapézoïdale, Palier Drylin® flottant



SSE

Rotule lisse inox, Inox / PTFE



ACLAPA

Butée à aimant pour profilé aluminium, Butée à aimant



NDS20

Noix de serrage pour ventouse, En croix



DB

Engrenage conique serrage, 2:1



WINGbrErou

Ecroû à oreilles pour serrage manuel DIN315, Laiton DIN 315

Produits complémentaires



MLY_SS

Manille lyre inox à piton à œil, Inox



MDR

Manille droite à piton à œil, Acier