


- Colonne mâle/femelle
- Matière :
Inox 303
- Conditionnées par lot



REMISES

Nb. lot	1+	5+	20+	100+
Rem.	Prix	-20%	-30%	Sur demande

Références	Filetage ØM	L1	L2	L3	AF	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. par lot
MPS3-5/B	M3	5	3	8	5,50	20	✓	22,42 €
MPS3-8/B	M3	8	4	8	5,50	20	✓	22,99 €
MPS3-10/B	M3	10	6	8	5,50	20	✓	23,38 €
MPS3-12/B	M3	12	8	8	5,50	20	✓	24,94 €
MPS3-15/B	M3	15	8	8	5,50	20	✓	25,52 €
MPS3-18/B	M3	18	8	8	5,50	20	✓	26,14 €
MPS3-20/B	M3	20	8	8	5,50	20	✓	26,48 €
MPS3-25/B	M3	25	10	10	5,50	20	✓	29,76 €
MPS4-5/B	M4	5	3	8	7,00	20	✓	23,33 €
MPS4-10/B	M4	10	6	8	7,00	20	✓	24,76 €
MPS4-15/B	M4	15	8	8	7,00	20	✓	27,36 €
MPS4-20/B	M4	20	8	8	7,00	20	✓	28,79 €
MPS4-25/B	M4	25	10	10	7,00	20	✓	32,68 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



AC

Crochet pour grenouillère, 12, 13, 18 et 20mm



FRss

Filets rapportés inox, Inox



DOMI50

Chariot de réglage Domino 50, Chariot DOMILINE 50 avec compteur et volant



VDSQCB

Système de réglage par verrou coulissant, Câle de blocage pour profil carré



PCS37K

Pignon à chaîne alésé rainuré, 9,525mm (DIN06B-1)



METEB

Ebauches autolubrifiantes, Bronze BP25



HAS

Axe épaulé à tête plate fendue DIN 923, Axe épaulé à tête plate fendue



T10_30_AL

Poulie dentée de positionnement type T, Série économique - T10 aluminium




GB-RA-0,5

Engrenages droit laiton, Laiton CuZn39Pb3




T2,5-BAR

Barreau denté type T, T2,5



TFR

Tendeur fixe rigide, Fixe



EM

Etiquette magnétique, Aimant souple

Produits complémentaires



HS

Entretoise hexagonale, Inox 303