


Diamètre de tore de 4mm à 12mm **MRASS**

- Fermeture de chaîne
- Visser pour sécuriser
- Matière :
Inox 316L
Tige/écrou X2CrNi

Info.

- CMU : Charge Maximale Utile
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5
- Ne convient pas pour du levage
- Existe en série ECO (charge non garantie)

**REMISES**

| | | | | | |
|-----------|-----|------|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 5+ | 10+ | 20+ | 30+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | -15% | Sur demande | |

| Références | ØD | L2 | L1 | L | P | E | CMU (kg) | Poids pour 100 pièces (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 4 |
|------------|----|-------|------|------|------|------|----------|----------------------------|--------|-----------------|
| MRA1-04/SS | 4 | 40,0 | 32,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | 280 | 1,200 | ✓ | 8,64 € |
| MRA1-05/SS | 5 | 48,0 | 38,0 | 12,0 | 7,0 | 16,0 | 450 | 2,100 | ✓ | 9,65 € |
| MRA1-06/SS | 6 | 57,0 | 45,0 | 14,0 | 9,0 | 19,0 | 650 | 3,540 | ✓ | 12,32 € |
| MRA1-07/SS | 7 | 66,0 | 52,0 | 16,0 | 8,0 | 21,0 | 900 | 5,230 | - | 16,76 € |
| MRA1-08/SS | 8 | 73,0 | 57,0 | 17,0 | 12,0 | 24,0 | 1100 | 7,900 | - | 16,76 € |
| MRA1-09/SS | 9 | 80,0 | 62,0 | 19,0 | 11,0 | 26,0 | 1400 | 10,500 | - | 25,33 € |
| MRA1-10/SS | 10 | 89,0 | 69,0 | 20,0 | 13,0 | 29,0 | 1800 | 14,050 | - | 30,66 € |
| MRA1-12/SS | 12 | 105,0 | 81,0 | 23,0 | 16,0 | 34,0 | 2500 | 23,200 | ✓ | 48,83 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



CAP815

Chaîne à palette droite, Etroite série 815



NPR

Noix porte réflecteur,



ZDB

Engrenage conique plastique usiné (delrin), 2:1



RPCplss

Roulette fixe à platine, Inox - Polyamide



RPCtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Polyamide



PAV

Pied fixe antivibratoire, Antivibratoire



PRF4545

Profilé inox standard, 45 x 45 mm



PCS75K

Pignon à chaîne alésé rainuré, 19,05mm (DIN12B-1)



CHAPAM

Paumelle à souder à bout plat, Acier



PR105

Pied à rotule, Ø 103



BABreglable

Broche à billes réglable inox trempé, réglable



MET

Coussinet cylindrique, Bronze auto-lubrifiant METAFRAM

Produits complémentaires



CHN_CHNSS

Chaîne droite inox à maillons longs, Inox



MRASSeco

Maillon à visser inox économique, Inox



PPCcs

Pontet sur platine, Inox