


MRA Diamètre de tore de 4mm à 12mm

- Fermeture de chaîne
- Visser pour sécuriser
- Marquage : CMU, CE
- Matière :
Tige : acier FM-8 zingué blanc
Ecrou : acier A-42-Fm



Info.

- CMU : Charge Maximale Utile
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 5
- Ne convient pas pour du levage
- Existe en série ECO (charge non garantie)
- Pièces vendues par multiple, nous contacter



REMISES

Qté	1+	10+	20+	30+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	-15%	Sur demande

Références	ØD	L2	L1	L	P	E	CMU (kg)	Poids pour 100 pièces (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
MRA1-04	4	39,5	31,5	11,5	5,5	12,5	180	1,170	✓	2,60 €
MRA1-05	5	49,5	39,5	13,0	6,5	16,0	280	2,050	✓	2,96 €
MRA1-06	6	57,0	45,0	14,5	7,5	19,0	400	3,450	✓	3,49 €
MRA1-07	7	66,0	52,0	16,0	8,5	21,5	550	5,100	✓	4,40 €
MRA1-08	8	74,0	58,0	17,5	11,0	24,0	700	7,700	✓	5,06 €
MRA1-09	9	80,0	62,0	19,0	11,0	26,0	900	10,250	✓	6,83 €
MRA1-10	10	89,0	69,0	20,5	12,0	29,0	1100	13,700	✓	7,58 €
MRA1-12	12	104,5	80,5	23,5	15,0	33,0	1500	23,200	✓	10,97 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PRF4545
Profilé inox standard,
45 x 45 mm



AC156-157
Crochet pour
grenouillère rigide,
25,5mm



EBH
Ecrou borgne avec
embase Hygienic
Usit®, Avec embase



CQA30
Accessoire pour
chariot de réglage, 30



HLUss
Volant à bras, Inox
316



PRF_ART
Articulation de profilé,
Simple



CHAE3030PA
Charnière en façade
carrée, Polyamide



WW20
Chariot Drylin® W,
Chariot



BAN
Bride angulaire pour
ventouse, Ajustable



YG2
Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6



VRBS
Anneau de levage
articulé à souder,
Articulé à souder



BABpss
Broche à billes inox
301, Inox

Produits complémentaires



CHN_CHNSS
Chaîne droite à
maillons longs, Acier
zingué



MRAeco
Maillon à visser
économique, Acier



CHNrb
Chaîne de
signalisation rouge et
blanche, Acier