

- Fermeture de chaîne
- En inox 316
- Série économique : pas de CMU

### Utilisation


- Les charges utiles sont données à titre indicatif
- Ne convient pas pour des applications de levage (charge non garantie)

### Info.

- Existe aussi en acier



**Série économique**



### REMISES

| Qté  | 1+   | 20+ | 40+  | 60+  | 80+  | 100+        |
|------|------|-----|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -5% | -10% | -15% | -20% | Sur demande |

| Références     | ØD   | A     | L1   | L    | C    | E    | Charge utile (kg) | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 19 |
|----------------|------|-------|------|------|------|------|-------------------|-----------|--------|------------------|
| MRA1-03/SS/ECO | 3,5  | 37,2  | 30,4 | 9,7  | 5,5  | 12,6 | 220               | 8         | ✓      | 3,58 €           |
| MRA1-04/SS/ECO | 4,0  | 41,0  | 33,0 | 11,7 | 6,3  | 12,7 | 280               | 12        | ✓      | 3,89 €           |
| MRA1-05/SS/ECO | 5,0  | 51,2  | 41,0 | 13,0 | 7,0  | 17,0 | 450               | 22        | ✓      | 4,40 €           |
| MRA1-06/SS/ECO | 6,0  | 59,0  | 47,0 | 14,7 | 8,8  | 20,0 | 650               | 36        | ✓      | 4,98 €           |
| MRA1-07/SS/ECO | 7,0  | 67,7  | 54,0 | 18,3 | 9,7  | 23,7 | 900               | 54        | -      | 8,53 €           |
| MRA1-08/SS/ECO | 8,0  | 74,6  | 59,0 | 18,3 | 9,9  | 25,0 | 1100              | 76        | ✓      | 9,99 €           |
| MRA1-10/SS/ECO | 10,0 | 89,0  | 70,0 | 22,2 | 12,8 | 30,0 | 1800              | 138       | -      | 17,28 €          |
| MRA1-12/SS/ECO | 12,0 | 105,0 | 82,0 | 24,8 | 14,2 | 34,0 | 3500              | 224       | -      | 27,66 €          |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



ZB

Arbre pour guidage linéaire, Inox trempé



S2B

Palier court pour douille à billes fermée, Fermé court



KSTMB

Palier à chapeau Igubal®, Polymère



CHAR16046

Charnière à ressort, à visser



LVT

Mini vérin motorisé 2A, 2 ampères



GDR880

Guide droit pour chaîne à palettes, Séries 880 et 881



SH1

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2



RFK28B

Réducteur hypoïde inox, jusqu'à 130Nm



BSM\_LOK

Poussoir à ressort Long-Lok à 6 pans creux, LONG-LOK -



SDG\_SS

Support de guide universel, Inox



RLR

Tendeur de chaîne Roll-Ring®, Auto-réglable Roll-ring®



GE\_ET\_2RS

Rotule lisse, Chrome dur / PTFE avec joints d'étanchéité

## Produits complémentaires



CHN\_CHNSS

Chaîne droite inox à maillons longs, Inox



MRA\_SS

Maillon rapide inox, Inox



PPRss

Pontet sur platine ronde, Inox