

Insert à coller Master-Plate® **rectangulaire**

Inox 316L

MSP


- Plaque inox à coller avec insert taraudé ou tige filetée
- Matière :
Inox 316L

Applications



- Industrie, transport, bâtiment, ameublement

Infos

- Colle non-fournie
- Vendu par multiple, nous contacter



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	50+	100+	500+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	A	B	ØD	L	Forme	Prix Uni. 1 à 49
MSP3815T-6-5/SS	38	15	M6	5	Taraudage	5,83 €
MSP3815E-5-4/SS	38	15	M5	4	Ecrrou	2,05 €
MSP3815E-6-5/SS	38	15	M6	5	Ecrrou	2,32 €
MSP3815E-8-6/SS	38	15	M8	6,5	Ecrrou	2,50 €
MSP3815F-5-12/SS	38	15	M5	12	Filetage	2,17 €
MSP3815F-5-16/SS	38	15	M5	16	Filetage	2,22 €
MSP3815F-6-16/SS	38	15	M6	16	Filetage	2,25 €
MSP3815F-6-20/SS	38	15	M6	20	Filetage	2,30 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com **HPC** SUPPLÉMENT 2019

81

Nos autres produits



SVR30
Vérin à vis, Avec
écrou de déplacement



RGG
Régulateur goutte à
goutte, Pour
lubrification ou
dosage



BPFL
Palier applique, Tôle



TCL-CR
Fixation profilé
aluminium T-Clip,
Crochet



C-EMB
Accessoires pour
tubes, Bouchon de
sécurité



HTD14M_85
Poulie type HTD pour
courroie RPP, HTD14
Fonte



CHAGC-AL
Charnière à visser, à
gonds



PML
Pied massif pour
charge lourde, Ø 100,
120 ou 150



KSM
Écrou trapézoïdal, 1
filet acier



PT820
Pignon de traction,
Séries 820 et 815



HG6
Engrenage droit, Acier
20NCD2



FRTG
Amortisseur rotatif,
<=1Ncm

Produits complémentaires



MSP3815
Insert à coller
MasterPlate®,
rectangulaire avec
écrou



MSP3815
Insert à coller
MasterPlate®,
rectangulaire avec
tige filetée



MSP38
Insert à coller
MasterPlate®,
cylindrique Ø38 avec
écrou



MSP38
Insert à coller
MasterPlate®,
cylindrique Ø38 avec
tige filetée