

Noix de connexion pour tube carré

NCTA NCTB

Plastique

- Pour tube carré \square 25 x 25 x 1,5 mm
- Matière :
Polyamide renforcé

Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires


- Tube pour structure TUBE
- Profils glissières PGT
- Profils supports PSP



Type A



Type B



REMISES

| | | | |
|-----------|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 20+ | 30+ |
| Rem. Prix | -10% | Sur demande | |

| Références | Masse (kg) | Type | Stock* | Prix Uni. 1 à 19 |
|------------|------------|------|--------|------------------|
| NCT25-25A | 0,05 | A | ✓ | 9,23 € |
| NCT25-25B | 0,07 | B | ✓ | 10,06 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel



Noix de connexion pour tube carré

Plastique

NCT_C
NCT_D

- Pour tube carré \square 25 x 25 x 1,5 mm
- Matière :
Polyamide renforcé

Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires

- Tube pour structure TUBE
- Profils glissières PGT
- Profils supports PSP



Type C



Type D

REMISES

| | | | |
|------|------|------|-------------|
| Qté | 1+ | 20+ | 30+ |
| Rem. | Prix | -10% | Sur demande |

| Références | Masse (kg) | Type | Stock* | Prix Uni. 1 à 19 |
|------------|------------|------|--------|------------------|
| NCT25-25C | 0,09 | C | ✓ | 10,26 € |
| NCT25-25D | 0,07 | D | ✓ | 10,06 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15€/mln + prix appel

cial2@hpceurope.com

WEB
04/2020

HPC

Noix de connexion pour tube carré

NCTE NCTF

Plastique

- Pour tube carré 25 \square x 25 x 1,5 mm
- Matière :
Polyamide renforcé

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires


- Tube pour structure TUBE
- Profils glissières PGT
- Profils supports PSP



Type E



Type F



REMISES

| | | | |
|-----------|------------------|-----|-----|
| Qté | 1+ | 20+ | 30+ |
| Rem. Prix | -10% Sur demande | | |

| Références | Masse (kg) | Type | Stock* | Prix Uni. 1 à 19 |
|------------|------------|------|--------|------------------|
| NCT25-25E | 0,09 | E | ✓ | 10,26 € |
| NCT25-25F | 0,11 | F | ✓ | 10,69 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel



Noix de connexion pour tube carré

Plastique

NCTG
NCTH


- Pour tube carré \square 25 x 25 x 1,5 mm
- Matière :
Polyamide renforcé

Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires

- Tube pour structure TUBE
- Profils glissières PGT
- Profils supports PSP



Type G



Type H

REMISES

| Qté | 1+ | 20+ | 30+ |
|------|-----------------------|-----|-----|
| Rem. | Prix -10% Sur demande | | |

| Références | Masse (kg) | Type | Stock* | Prix Uni. 1 à 19 |
|------------|------------|------|--------|------------------|
| NCT25-25G | 0,13 | G | - | 11,54 € |
| NCT25-25H | 0,05 | H | ✓ | 9,23 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax: 0 825 88 6000 Service 0,15€/mln + prix appel

cial2@hpceurope.com

WEB
04/2020

HPC

Nos autres produits



BAC105

Bac à bec, 8mm



PSG15

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



ACA

Arbre cannelé, Acier



BPVM

Bille porteuse vissable miniature, Miniature à visser



M2

Couple roue et vis sans fin, Acier trempé



HLA19

Renvoi d'angle à denture spiro-conique, jusqu'à 43Nm



PR105

Pied à rotule Ø103, Ø 103



PRES2HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 200kg



SUA4

Chaîne simple au mètre, Acier



CNA-CNG

Platine en équerre, Platine en équerre pour rotule



ACL-PLAngle

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Connexion d'angle



CNA-CNG

Platine en équerre, Platine en équerre pour chape

Produits complémentaires



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



TUBE25_25

Tube carré, Aluminium ou Inox



PGT

Profil pour coulissement de panneaux, Profil pour coulissement de pa...