

Noix de connexion à angle variable

NCTAT

Plastique

- Pour tube carré $\square 25 \times 25 \times 1,5$ mm

- Matières :

Corps : polyamide renforcé

Visserie : inox

Info.


- Vendu par multiple, nous contacter

Accessoires


- Tube pour structure TUBE

- Profils glissières PGT

- Profils supports PSP



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	20+	30+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	Masse (kg)	Type	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
NCT25-25AT	0,12	AT	✓	11,23 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

Nos autres produits



AC

Crochet pour grenouillère, 15mm



RLR

Tendeur de chaîne Roll-Ring®, Auto-réglable Roll-ring®



CHMR50

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 107 Nm



BLM

Poussoir lisse à bille à ressort, Corps inox



LWL

Chariot pour glissière linéaire à billes inox, Chariot - de 514 N...



DBC

Panamech Multi-Beam, Aluminium - avec mâchoires de serrage



AT5-16ECO

Poulie dentée de positionnement type AT, Série économique - AT5 a...



SLBS

Bouton d'indexage tout inox, Tout inox



CPAS

Compas avec cran de sécurité, Ouverture vers le haut



UCFL_SS

Palier applique tout inox, Inox



WTM

Rondelle pour serrage - DIN6340, Acier



H1

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2

Produits complémentaires



TUBE25_25

Tube carré, Aluminium ou Inox



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



NCT

Noix de connexion, A angle fixe



NCT

Noix de connexion, A angle fixe