

Acier ou inox A2 et frein nylon

NINA
NIN


- Selon DIN 985
- Ecrou indesserrable
- Insert nylon
- Matières :
 - Acier zingué classe 6.8
 - Inox A2

Info.

- Conditionnement par lot

Accessoires

- Coffret d'écrou auto-freiné DIN985
- BOX-NINA
- (tome 1 p.655)



REMISES

Qté	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Taraudage ØM	Pas	A/F Surplats	H	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier							
NINA-5/B	M5	0,80	8,0	5,0	500	✓	9,84 €
NINA-6/B	M6	1,00	10,0	6,0	500	✓	13,82 €
NINA-8/B	M8	1,25	13,0	8,0	200	✓	11,05 €
NINA-10/B	M10	1,50	17,0	10,0	200	✓	17,88 €
NINA-12/B	M12	1,75	19,0	12,0	200	✓	36,04 €
NINA-16/B	M16	2,00	24,0	16,0	100	-	28,29 €
NINA-20/B	M20	2,50	30,0	20,0	50	-	32,55 €
Inox							
NIN-3/B	M3	0,50	5,5	4,0	1000	✓	36,78 €
NIN-4/B	M4	0,70	7,0	5,0	1000	✓	35,03 €
NIN-5/B	M5	0,80	8,0	5,0	1000	✓	43,32 €
NIN-6/B	M6	1,00	10,0	6,0	500	✓	35,00 €
NIN-8/B	M8	1,25	13,0	8,0	500	✓	61,98 €
NIN-10/B	M10	1,50	17,0	10,0	200	✓	33,14 €
NIN-12/B	M12	1,75	19,0	12,0	200	✓	39,12 €
NIN-16/B	M16	2,00	24,0	16,0	100	-	44,20 €
NIN-20/B	M20	2,50	30,0	20,0	50	-	55,25 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm