

- Pour tube rond ou carré


- Matières :

Corps : polyamide renforcé

Visserie : inox

Accessoires

- Axes APB-F et APB-T



REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Référence	Ø DF	∅ DC	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTF30-14	14	12	0,09	✓	12,39 €
NPTF30-16	16	14	0,09	✓	12,39 €
NPTF30-18	18	16	0,09	✓	12,39 €
NPTF30-20	20	18	0,09	✓	12,39 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


Entretoise pour noix porte-tube NPTF30

Plastique ENT


- Matière : polyamide renforcé

Info.

- Vendu par multiple, nous contacter



Exemple d'application



REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Référence	H	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTF30-ENT10	10	0,03	✓	3,15 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



SCE_SS
Serre-câble, Inox



DOG111
Motoréducteur DC, de
1,5 à 6 Nm



MEFC
Coussinet, Alliage de
Fer FP20 auto-
lubrifiant METAFRAM




PR820
Roue de renvoi, Séries
820 et 815




KB_OP
Douille à billes, De
précision - acier



T2,5-BAR
Barreau denté, T2,5



KSM
Ecrou trapézoïdal, 1
filet acier



LAT2
Actionneur linéaire
motorisé, 2 ampères



PWDL_PWGDL1
Vis sans fin de
précision, Peek



VTHA
Vis aimantée à tête
hexagonale, Acier



PGT
Accessoires pour
panneau, Profil pour
coulissement de



VBFP
Petit volant à 6 lobes -
insert traversant,
Duroplast - Inox

Produits complémentaires



NPTF30
Noix porte tube,
Entretoise Ø14 à Ø20



APB_T
Axe pour brides,
Taraudé