



# Structure porte-cellule plastique


## Ensemble pré-assemblé

## PCP

- Assemblage composé d'une embase, de deux axes, d'un renvoi d'angle et d'une noix porte-cellule
- Matières : polyamide renforcé  
Axe : tube inox 304  
Visserie : inox

### Info.

- Montage possible dans les profilés aluminium PRF



**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	25+	50+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Référence

PCP10-150

**Stock\***

Prix Uni.  
1 à 24

✓ 33,33 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

**0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

Tome 5 2021

5 143

# Noix porte-tube fixe plastique

## NPTF20

## Pour tube Ø10 à Ø14

- Pour tube rond ou carré

- Matières :


Corps : polyamide renforcé

Visserie : inox

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

Détail X



**NOUVELLES  
REMISES**



### REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Ø DF	Ø DC	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTF20-10	10	8	0,03	✓	5,69 €
NPTF20-12	12	10	0,03	✓	5,69 €
NPTF20-14	14	12	0,03	✓	6,32 €


\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

# NPTF20 Entretoise pour noix porte-tube ENT Plastique


- Matière : polyamide renforcé

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter



Exemple d'application



**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	H	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTF20-ENT4	4	0,01	✓	3,01 €
NPTF20-ENT6	6	0,02	✓	3,01 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Pour tube rond ou carré


- Matières :

Corps : polyamide renforcé

Visserie : inox

### Accessoires

- Axes APB-F et APB-T  
(tome 5 p.124,  
p.125)



**NOUVELLES  
REMISES**



### REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Référence	Ø DF	Ø DC	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTF30-14	14	12	0,09	✓	12,50 €
NPTF30-16	16	14	0,09	✓	12,50 €
NPTF30-18	18	16	0,09	✓	12,50 €
NPTF30-20	20	18	0,09	✓	12,50 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Entretoise pour noix porte-tube NPTF30


Plastique

ENT


- Matière : polyamide renforcé

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter



Exemple d'application



**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	Sur demande

Référence	H	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTF30-ENT10	10	0,03	✓	3,18 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

# Noix renvoi d'angle réglable plastique

## NPTR<sub>M</sub>

## Réglage rapide

- Pour tube rond Ø14 à Ø20

- Matières :

Corps : polyamidex renforcé

Visserie : inox

Inserts taraudés : acier zingué

### Accessoires


- Axes APB-F et APB-T

(tome 5 p.124, p.125)




NOUVELLES  
REMISES

Réglage  
rapide



Exemple d'application



### REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØDF1	ØDF2	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTR14-14/M	14	14	0,09	✓	17,27 €
NPTR15-15/M	15	15	0,09	✓	17,27 €
NPTR16-16/M	16	16	0,09	✓	17,27 €
NPTR18-18/M	18	18	0,09	-	17,27 €
NPTR20-20/M	20	20	0,09	✓	17,27 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

- Pour tube rond Ø14 à Ø20
- Matières :  
Corps : polyamide renforcé  
Visserie : inox

**NOUVELLES  
REMISES**






### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

### Accessoires

- Axes APB-F et APB-T  
(tome 5 p.124, p.125)



↑  
Exemples  
d'application

### REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØDF1	ØDF2	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTR14-14	14	14	0,07	✓	6,51 €
NPTR14-15	14	15	0,07	-	6,51 €
NPTR14-16	14	16	0,07	-	6,51 €
NPTR15-15	15	15	0,07	-	6,51 €
NPTR15-16	15	16	0,07	-	6,51 €
NPTR16-16	16	16	0,07	✓	6,51 €
NPTR18-18	18	18	0,07	✓	6,51 €
NPTR20-20	20	20	0,07	✓	6,51 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

# Noix renvoi d'angle réglable plastique

## NPTR Version standard pour tige 10mm et 12mm


- Pour tube rond Ø10 et Ø12 ou tube carré 8mm ou 10mm

- Matières :

Polyamide renforcé / Visserie : inox

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter



NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Ø tube rond	▧ tube carré	Masse	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPTR10-10	10	8	0,03	✓	5,91 €
NPTR12-12	12	10	0,03	✓	5,91 €

\*Dans la limite du disponible -Dimensions en mm


- Pour tube rond ou carré
- Matières :  
Corps : polyamide renforcé  
Visserie : inox

### Info.

- Vendu par multiple, nous contacter

### Accessoires

- Axes APB-F et APB-T  
(tome 5 p.124, p.125)



NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØDF	DC	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPCR-10	10	8	0,02	✓	5,69 €
NPCR-12	12	10	0,02	✓	5,69 €
NPCR-14	14	12	0,02	✓	6,19 €

\*Dans la limite de disponible - Dimensions en mm

Tél/ **0 825 88 5000**  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

# Noix porte-réflecteur plastique

## NPR

- Pour tube rond

- Matières :


Corps : polyamide renforcé

Visserie : inox

### Accessoires

- Axes APB-F et APB-T

(tome 5 p.124, p.125)



**NOUVELLES  
REMISES**

### REMISES

Qté	1+	30+	40+	60+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØDF	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 29
NPR-12	12	0,1		23,22 €
NPR-14	14	0,1	✓	23,22 €
NPR-15	15	0,1	-	23,22 €
NPR-16	16	0,1	-	23,22 €
NPR-18	18	0,1	-	23,22 €
NPR-20	20	0,1	-	23,22 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Noix de serrage articulée

Pour tige ou tube

NSA

- Pour serrer des sections cylindriques (tiges, tubes...)

- Avec poignée papillon

- Matières :

Poignée papillon : plastique

thermodurcissable

Couleur : gris foncé

Noix de serrage : aluminium haute

résistance anodisé noir


Douille et boulon : acier poli finition

chromée brillante

## Avantages

- Réglable sans palier

- Serrage rapide avec les poignées papillon



Exemple de montage

NOUVELLES  
REMISES

## REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Référence	Pour arbre	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NSA-16	Ø16	0,150	✓	61,43 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 151


# Noix de serrage réglable



## NSR

## Pour tige ou tube


- Pour serrer des sections cylindriques (tiges, tubes...)
- Matières :  
 Poignée papillon : plastique thermodurcissable  
 Couleur : gris foncé  
 Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8  
 Autres composants : aluminium haute résistance anodisé



Aluminium

### Avantages

- Réglable individuellement, sans palier
- Construction simple avec les poignées papillon
- Serrage rapide



Exemple de montage

NOUVELLES  
REMISES

### REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NSR-8	8	28	M8	90	42	24	24	13	50	8,5	0,086	-	44,51 €
NSR-10	10	32	M8	100	52	24	32	15	50	9,5	0,124	✓	46,59 €
NSR-12	12	36	M8	104	56	24	34	17	50	10,5	0,157	✓	53,33 €
NSR-16	16	45	M10	142	72	35	44	22	75	13,5	0,345	✓	67,95 €
NSR-20	20	74	M10	172	102	35	62	30	75	22,0	1,110	✓	101,70 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



# Noix de jonction multiple

Pour tige ou tube

NJM


- Pour prolonger des sections cylindriques (tiges, tubes...) soit de manière parallèle, soit de manière coaxiale

- Matières :


Poignée papillon : plastique thermodurcissable  
Couleur : gris foncé  
Tige filetée : acier, classe de résistance 5.8, bichromaté jaune  
Corps : aluminium haute résistance anodisé

## Avantages


- Une utilisation parallèle permet également de raidir une construction donnée
- Le corps muni d'alésages multiples permet également d'obtenir une jonction orthogonale.




Dispositions :



Parallèle



Coaxiale



Orthogonale

NOUVELLES  
REMISES

## REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H2	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NJM-8	8	28	M8	89	36	17	20	8	50	24	15	0,074	-	44,51 €
NJM-10	10	32	M8	90	40	19	20	10	50	24	15	0,093	✓	46,59 €
NJM-12	12	36	M8	90	44	21	20	12	50	24	15	0,118	-	53,27 €
NJM-16	16	45	M10	126	56	27	24	16	75	35	20	0,262	-	67,95 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Tél/

0 825 88 5000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 5 2021

5 153