

# Palier standard pour douille à billes ouverte **Alu** **Stock**

## NSO

## Pour douille KB-OP, et TK-OP



- Pour guidage linéaire
- Palier ouvert pour douille ouverte
- Livré sans douille
- Matière : aluminium
- Montage avec circlips (sauf NSO12, serrage avec vis de pression)

### Options

- N'oubliez pas la douille voir **KB-OP, TK-OP**

### Avantages

- Idéal pour une utilisation sur des arbres longs soutenus par des supports afin d'en limiter la flexion



### REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-12%	Sur demande

Pour										
Références arbre Ød	ØD	H	h	A	L	E1	E2	N1		
NSO12	12	22	28	18	43	39	23	32	11	
NSO16	16	26	35	22	53	43	26	40	13	
NSO20	20	32	42	25	60	54	32	45	18	
NSO25	25	40	51	30	78	67	40	60	22	
NSO30	30	47	60	35	87	79	45	68	22	
NSO40	40	62	77	45	108	91	58	86	26	

Références	N2	N3	Ød1	Ød2	ØM	W	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
NSO12	23,5	8	4,2	8	M5	7,0	110	✓	58,38 €
NSO16	30,0	12	5,2	10	M6	9,4	170	✓	60,45 €
NSO20	34,0	13	6,8	11	M8	10,2	300	✓	66,72 €
NSO25	40,0	15	8,6	15	M10	12,5	570	✓	80,26 €
NSO30	48,0	16	8,6	15	M10	13,9	860	✓	94,89 €
NSO40	60,0	20	10,3	18	M12	18,0	1600	✓	159,57 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



T10courroie

Courroie fermée type T, T10 Polyuréthane armature acier



RHTplss

Roulette Hautes températures, jusqu'à 200kg



RPCtc

Roulette pivotante à trou central, Acier - Polyamide - à double bl...



PC575K

Pignon à chaîne alésé rainuré, 19,05mm (DIN12B-1)



CHAGC-AL

Paumelle à ailettes à visser, à gonds




PDR-RD

Pied à roulette intégrée, Roulette déportée



SBF

Palier applique étanche agro-alimentaire, fermé



RPP

Plaque de jonction type RPP, RPP8



CHM50

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 107 Nm



TS01\_TW01

Glissière linéaire sur rail Drylin® T, jusqu'à 7000 N



NTM

Vis de pression bout en nylon, à bout nylon



MFBS


Accouplement soufflet inox, Inox - avec vis de pression

## Produits complémentaires



KB\_OP

Douille à billes massive ouverte, De précision - acier



FTSN

Arbre supporté pour guidage linéaire, Arbre acier / support alumin...



S20

Palier court pour douille à billes ouverte, Ouvert court