

Matière

Vis : acier classe 10.9.


Embout : laiton

Info.

L'embout en laiton est emmanché dans la vis. Les vis conviennent tout particulièrement pour le serrage ou le maintien sensitif de vis, d'axes ou d'arbres et de pièces ayant reçu une finition de surface de bonne qualité.



Bout en laiton




REMISES

Qté	1+	20+	30+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	-45%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	L	SW	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
NTM4-6/BR	M4	2,5	6,5	2	✓	5,88 €
NTM4-10/BR	M4	2,5	10,5	2	✓	5,88 €
NTM4-16/BR	M4	2,5	16,5	2	-	6,07 €
NTM4-30/BR	M4	2,5	30,5	2	-	8,17 €
NTM4-40/BR	M4	2,5	40,5	2	-	8,32 €
NTM5-8/BR	M5	3	8,5	2,5	-	5,28 €
NTM5-12/BR	M5	3	12,5	2,5	✓	5,28 €
NTM5-20/BR	M5	3	20,5	2,5	✓	5,53 €
NTM5-30/BR	M5	3	30,5	2,5	✓	8,32 €
NTM5-40/BR	M5	3	40,5	2,5	-	8,43 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	20+	30+	40+	60+	100+	300+
Rem.	Prix -10%	-15%	-20%	-25%	-45%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	L	SW	Stock*	Prix Uni. 1 à 19
NTM6-11/BR	M6	4,0	11,5	3	✓	5,28 €
NTM6-17/BR	M6	4,0	17,5	3	✓	5,28 €
NTM6-26/BR	M6	4,0	26,5	3	✓	5,53 €
NTM6-41/BR	M6	4,0	41,5	3	-	8,49 €
NTM6-51/BR	M6	4,0	51,5	3	-	8,63 €
NTM6-61/BR	M6	4,0	61,5	3	✓	8,67 €
NTM8-12/BR	M8	5,5	12,0	4	✓	5,48 €
NTM8-22/BR	M8	5,5	22,0	4	-	5,48 €
NTM8-32/BR	M8	5,5	32,0	4	✓	5,63 €
NTM8-52/BR	M8	5,5	52,0	4	-	8,79 €
NTM8-62/BR	M8	5,5	62,0	4	✓	8,92 €
NTM8-82/BR	M8	5,5	82,0	4	-	8,98 €
NTM10-14/BR	M10	7,0	14,0	5	✓	6,23 €
NTM10-18/BR	M10	7,0	18,0	5	-	6,23 €
NTM10-27/BR	M10	7,0	27,0	5	-	6,41 €
NTM10-37/BR	M10	7,0	37,0	5	-	6,77 €
NTM10-52/BR	M10	7,0	52,0	5	-	8,92 €
NTM10-62/BR	M10	7,0	62,0	5	-	9,08 €
NTM10-82/BR	M10	7,0	82,0	5	✓	9,23 €
NTM12-18/BR	M12	8,5	18,5	6	-	6,92 €
NTM12-22/BR	M12	8,5	22,5	6	-	6,92 €
NTM12-32/BR	M12	8,5	32,5	6	-	7,48 €
NTM12-42/BR	M12	8,5	42,5	6	-	8,07 €
NTM12-52/BR	M12	8,5	52,5	6	-	9,08 €
NTM12-62/BR	M12	8,5	62,5	6	-	9,27 €
NTM12-82/BR	M12	8,5	82,5	6	✓	9,53 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


Nos autres produits




PRF_TOOL
Outilage, Outil ouvre-rainure



PNA
Accouplement élastique PERIFLEX® ,
Accouplement complet



PTBss
Piton boulon à œil
inox , Inox



PRF_PSA
Galet pour profilé
aluminium, Arrêt
d'arbre




PGMSS
Poignée de
manutention inox,
Inox



UCP PBT
Palier à chapeau
polymère inox,
Polymère et inox



MFBC
Accouplement
soufflet, Aluminium et
Bronze - avec
mâchoire de serrage



PEM
Porte-étiquette
magnétique, Aimant
souple 100mm



T5M_T10M
Courroie ouverte au
mètre, T10
Polyuréthane



FB
Engrenage conique -
Acier 60C40, 4:1



PHG25
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles de
précision, Acier



EBH
Ecroû borgne avec
embase Hygienic
Usit®, Avec embase

Produits complémentaires



NTMdl
Vis de pression bout
en delrin, à bout
delrin



NTM
Vis de pression bout
en nylon, à bout nylon