

Indicateur numérique de position


Taille
XS

OP2

Cadran à 3 chiffres

- Cadran à 3 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes), avec lecture jusqu'à 999
- Indicateur de position à arbre creux
- Indicateur à 3 chiffres pour réglage et lecture directe d'un déplacement (ou d'un angle) obtenu grâce à la rotation d'un arbre de commande.
- Boîtier en technopolymère antichoc ininflammable
- Protection IP64
- Température maxi. 80°C
- Hauteur des chiffres 6mm, avec lentille d'agrandissement
- Trou dans l'arbre 30H7, autres trous avec douille de réduction
- Téton : entraxes 18mm
- Parties métalliques internes et externes en inox

Format
miniature



Montage

- Insérer l'indicateur à travers l'arbre creux en ayant soin à ce que le téton entre dans le trou diam. 6mm prédisposé. Mettre l'instrument sur le niveau initial (zéro) et bloquer la vis de fixation

Diamètre alésage

- Alésage 8mm, 10mm et 12mm possible
- Pour alésage 8mm ou 10mm, remplacer 12R par 8R ou 10R dans la référence

0|5|0

Affichage



Vue A



SX DX



Vue B

REMISES

Qté	1+	5+	+10
Rem.	Prix -15%	Sur demande	

Références	Vue	Pas (mm)	Indication après un tour (mm)	Vitesse maxi. (t/min)	Sens de comptage	Prix Uni. 1 à 4
OP2-A10-DX-12R	A	1	01 0	800	horaire	91,58 €
OP2-A20-DX-12R	A	2	02 0	350	horaire	91,58 €
OP2-A30-DX-12R	A	3	03 0	250	horaire	91,58 €
OP2-A40-DX-12R	A	4	04 0	200	horaire	91,58 €
OP2-A50-DX-12R	A	5	05 0	150	horaire	91,58 €
OP2-B10-DX-12R	B	1	01 0	800	horaire	91,58 €
OP2-B20-DX-12R	B	2	02 0	350	horaire	91,58 €
OP2-B30-DX-12R	B	3	03 0	250	horaire	91,58 €
OP2-B40-DX-12R	B	4	04 0	200	horaire	91,58 €
OP2-B50-DX-12R	B	5	05 0	150	horaire	91,58 €
OP2-A10-SX-12R	A	1	01 0	800	anti-horaire	91,58 €
OP2-A20-SX-12R	A	2	02 0	350	anti-horaire	91,58 €
OP2-A30-SX-12R	A	3	03 0	250	anti-horaire	91,58 €
OP2-A40-SX-12R	A	4	04 0	200	anti-horaire	91,58 €
OP2-A50-SX-12R	A	5	05 0	150	anti-horaire	91,58 €
OP2-B10-SX-12R	B	1	01 0	800	anti-horaire	91,58 €
OP2-B20-SX-12R	B	2	02 0	350	anti-horaire	91,58 €
OP2-B30-SX-12R	B	3	03 0	250	anti-horaire	91,58 €
OP2-B40-SX-12R	B	4	04 0	200	anti-horaire	91,58 €
OP2-B50-SX-12R	B	5	05 0	150	anti-horaire	91,58 €

Dimensions en mm


Nos autres produits



Galet de manutention,
Acier zingué



Equerre pour profilé
aluminium, 8 trous



Bouton moleté
femelle, Moleté
traversant



Charnière à ressort, à
visser



Douille à billes auto-alignante,
Auto-alignante,
Topball



Bouton d'indexage,
acier classe 5.8



Accessoires pour
presse PRES-3HR et
PRES-4HR, Réglage
micrométriqu...



Plaque de jonction
type AT, AT10



Engrenage droit de
précision, Acier
35NCD6 prétraité



Mini bille porteuse à
palier lisse, A
encastrer



Coffret de joints
toriques en nitrile,
20,38 x 1,78mm à



Vis épaulée inox 303,
Inox 303

Produits complémentaires



Indicateur
électronique de
position, 5 chiffres



Tige trapézoïdale
acier, 1 filet acier mi-dur



Volant plein à poignée
tournante rabattable,
Polyamide