# Indicateur numérique de position



OP<sub>2</sub>


## Cadran à 3 chiffres

- Cadran à 3 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes), avec lecture iusau'à 999
- Indicateur de position à arbre creux
- Indicateur à 3 chiffres pour réglage et lecture directe d'un déplacement (ou d'un angle) obtenu grâce à la rotation d'un arbre de commande.
- Boîtier en technopolymère antichoc ininflammable
- Protection IP64
- Température maxi, 80°C
- Hauteur des chiffres 6mm. avec lentille d'agrandissement
- Trou dans l'arbre 30H7, autres trous avec douille de réduction
- Téton : entraxes 18mm
- Parties métalliques internes et externes en inox













#### <u>M</u>ontage

- Insérer l'indicateur à travers l'arbre creux en ayant soin à ce que le téton entre dans le trou diam. 6mm prédisposé. Mettre l'instrument sur le niveau initial (zéro) et bloquer la vis de fixation

#### Diamètre alésage

- Alésage 8mm, 10mm et 12mm possible
- Pour alésage 8mm ou 10mm, remplacer 12R par 8R ou 10R dans la référence







Vue A





Vue B

#### **REMISES**

Qté	1+	5+	+10		
Rem.	Prix	-15%	Sur demande		

		Pas	Indication après un	Vitesse maxi.	Sens de	Prix Uni.
Références	Vue	(mm)	tour (mm)	(t/min)	comptage	1 à 4
OP2-A10-DX-12R	Α	1	01 0	800	horaire	91,58 €
OP2-A20-DX-12R	Α	2	02 0	350	horaire	91,58 €
OP2-A30-DX-12R	Α	3	03 0	250	horaire	91,58 €
OP2-A40-DX-12R	Α	4	04 0	200	horaire	91,58 €
OP2-A50-DX-12R	Α	5	05 0	150	horaire	91,58 €
OP2-B10-DX-12R	В	1	01 0	800	horaire	91,58 €
OP2-B20-DX-12R	В	2	02 0	350	horaire	91,58 €
OP2-B30-DX-12R	В	3	03 0	250	horaire	91,58 €
OP2-B40-DX-12R	В	4	04 0	200	horaire	91,58 €
OP2-B50-DX-12R	В	5	05 0	150	horaire	91,58 €
OP2-A10-SX-12R	Α	1	01 0	800	anti-horaire	91,58 €
OP2-A20-SX-12R	Α	2	02 0	350	anti-horaire	91,58 €
OP2-A30-SX-12R	Α	3	03 0	250	anti-horaire	91,58 €
OP2-A40-SX-12R	Α	4	04 0	200	anti-horaire	91,58 €
OP2-A50-SX-12R	Α	5	05 0	150	anti-horaire	91,58 €
OP2-B10-SX-12R	В	1	01 0	800	anti-horaire	91,58 €
OP2-B20-SX-12R	В	2	02 0	350	anti-horaire	91,58 €
OP2-B30-SX-12R	В	3	03 0	250	anti-horaire	91,58 €
OP2-B40-SX-12R	В	4	04 0	200	anti-horaire	91,58 €
OP2-B50-SX-12R	В	5	05 0	150	anti-horaire	91,58 €

Dimensions en mm

#### Nos autres produits



Joint d'étanchéité linéaire, Autre que clipsage



Grenouillère élastique à anneau, Standard



Accessoires de liaison,



Rail Drylin® W, Rail



Pied massif à rotule inox Ø30, Ø 30



Outils pour câble d'accastillage, Outils de sertissage



Indicateur numérique de position mécanique, 3 chiffres



Goupille extractible, extractible DIN 7979D



Accouplement élastique PERIFLEX® , Accouplement



Système de fermeture pour profilé aluminium, Entretoise



Moteur AC asynchrone triphasé inox, 1,1 à 1,5kW



Rondelle simple , Inox A2

### Produits complémentaires



Indicateur électronique de position, 5 chiffres



Tige trapézoïdale acier, 1 filet acier midur



Volant plein à poignée tournante rabattable, Polyamide