Indicateur numérique de position


Taille XS

OP2 — Cadran à 3 chiffres


- ***Cadran à 3 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes), avec lecture jusqu'à 999***
- *Indicateur de position à arbre creux*
- *Indicateur à 3 chiffres pour réglage et lecture directe d'un déplacement (ou d'un angle) obtenu grâce à la rotation d'un arbre de commande.*
- *Boîtier en technopolymère antichoc ininflammable*
- *Protection IP64*
  Température maxi. 80°C
- *Hauteur des chiffres 6mm, avec lentille d'agrandissement*
- *Trou dans l'arbre 30H7, autres trous avec douille de réduction*
- *Téton : entraxes 18mm*
- *Parties métalliques internes et externes en inox*



Garniture anti-poussière



Format miniature



Montage

- Insérer l'indicateur à travers l'arbre creux en ayant soin à ce que le téton entre dans le trou diam. 6mm prédisposé. Mettre l'instrument sur le niveau initial (zéro) et bloquer la vis de fixation

Diamètre alésage

- Alésage 8mm, 10mm et 12mm possible
- Pour alésage 8mm ou 10mm, remplacer 12R par 8R ou 10R dans la référence



Affichage



Vue A



SX DX



Vue B

REMISES

Qté	1+	5+	+10
Rem.	Prix	-15%	Sur demande

Références	Vue	Pas (mm)	Indication après un tour (mm)	Vitesse maxi. (t/min)	Sens de comptage	Prix Uni. 1 à 4
OP2-A10-DX-12R	A	1	01 0	800	horaire	91,58 €
OP2-A20-DX-12R	A	2	02 0	350	horaire	91,58 €
OP2-A30-DX-12R	A	3	03 0	250	horaire	91,58 €
OP2-A40-DX-12R	A	4	04 0	200	horaire	91,58 €
OP2-A50-DX-12R	A	5	05 0	150	horaire	91,58 €
OP2-B10-DX-12R	B	1	01 0	800	horaire	91,58 €
OP2-B20-DX-12R	B	2	02 0	350	horaire	91,58 €
OP2-B30-DX-12R	B	3	03 0	250	horaire	91,58 €
OP2-B40-DX-12R	B	4	04 0	200	horaire	91,58 €
OP2-B50-DX-12R	B	5	05 0	150	horaire	91,58 €
OP2-A10-SX-12R	A	1	01 0	800	anti-horaire	91,58 €
OP2-A20-SX-12R	A	2	02 0	350	anti-horaire	91,58 €
OP2-A30-SX-12R	A	3	03 0	250	anti-horaire	91,58 €
OP2-A40-SX-12R	A	4	04 0	200	anti-horaire	91,58 €
OP2-A50-SX-12R	A	5	05 0	150	anti-horaire	91,58 €
OP2-B10-SX-12R	B	1	01 0	800	anti-horaire	91,58 €
OP2-B20-SX-12R	B	2	02 0	350	anti-horaire	91,58 €
OP2-B30-SX-12R	B	3	03 0	250	anti-horaire	91,58 €
OP2-B40-SX-12R	B	4	04 0	200	anti-horaire	91,58 €
OP2-B50-SX-12R	B	5	05 0	150	anti-horaire	91,58 €

Dimensions en mm

Nos autres produits




UGPL

Guidage de vérin en kit, Palier long



RBNpl

Roulette pivotante à double blocage, Acier - Caoutchouc



PRZ

Profil support de chaîne à palettes, Profil en Z à poser



PTBss

Piton boulon à œil inox , Inox



CHAR5050_Z

Charnière à ressort, à visser



SHA_PTR

Volant plein à poignée tournante rabattable, Polyamide



NT91

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 10 à 35 Nm - à trains...



PITAss

Doigt d'indexage, avec poignée en T




YG1

Engrenage droit PERFORMANCE, Acier 35NCD6



LVT

Mini vérin motorisé 2A, 2 ampères



LAT4

Actionneur linéaire motorisé 4A, 4 ampères



BAC105

Bac à bec, 8mm

Produits complémentaires



EP7

Indicateur électronique de position, 5 chiffres



LFM

Tige trapézoïdale acier, 1 filet acier mi-dur



SHA_PTR

Volant plein à poignée tournante rabattable, Polyamide