



Indicateur numérique de position

OP9

Cadran à 5 chiffres

- Cadran à 5 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes ou les centièmes), avec lecture jusqu'à 99999
- Indicateur de position à arbre creux
- Indicateur à 5 chiffres pour réglage et lecture directe d'un déplacement (ou d'un angle) obtenu grâce à la rotation d'un arbre de commande.
- Boîtier en technopolymère antichoc ininflammable. Protection IP54.
Température maxi. 70°C
- Hauteur des chiffres 7mm, avec lentille 9mm
- Trou dans l'arbre 30H7, autres trous avec douille de réduction
- Téton : entraxes 40mm





Options

- Modèle avec parties métalliques inox

Montage

- Insérer l'indicateur à travers l'arbre creux en ayant soin à ce que le téton entre dans le trou diam. 6mm prédisposé. Mettre l'instrument sur le niveau initial (zéro) et bloquer la vis de fixation



REMISES

Qté	1+	5+	10+	15+	25+
Rem. Prix		-6%	-12%	-20%	Sur demande

Références	Vue	Pas (mm)	Indication après un tour (mm)	Vitesse maxi. (t/min)	Sens de comptage	Prix Uni. 1 à 4
OP9-A10-DX	A	1	001 0	300	horaire	154,79 €
OP9-A30-DX	A	3	003 0	300	horaire	154,79 €
OP9-A40-DX	A	4	004 0	200	horaire	154,79 €
OP9-A50-DX	A	5	005 0	200	horaire	154,79 €
OP9-A100-DX	A	10	010 0	100	horaire	154,79 €
OP9-B10-DX	B	1	001 0	300	horaire	154,79 €
OP9-B30-DX	B	3	003 0	300	horaire	154,79 €
OP9-B40-DX	B	4	004 0	200	horaire	154,79 €
OP9-B50-DX	B	5	005 0	200	horaire	154,79 €
OP9-B100-DX	B	10	010 0	100	horaire	154,79 €
OP9-A10-SX	A	1	001 0	300	anti-horaire	154,79 €
OP9-A30-SX	A	3	003 0	300	anti-horaire	154,79 €
OP9-A40-SX	A	4	004 0	200	anti-horaire	154,79 €
OP9-A50-SX	A	5	005 0	200	anti-horaire	154,79 €
OP9-A100-SX	A	10	010 0	100	anti-horaire	154,79 €
OP9-B10-SX	B	1	001 0	300	anti-horaire	154,79 €
OP9-B30-SX	B	3	003 0	300	anti-horaire	154,79 €
OP9-B40-SX	B	4	004 0	200	anti-horaire	154,79 €
OP9-B50-SX	B	5	005 0	200	anti-horaire	154,79 €
OP9-B100-SX	B	10	010 0	100	anti-horaire	154,79 €

Nos autres produits



PSG3
Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



BTC20_10
Bouchon pour tube rectangulaire, Simple



GARQT
Goupille d'arrêt type quart de tour, Quart de tour




CHAFR-MINI
Charnière à friction miniature, A friction miniature



DKONSL
Butée élastique silicone, Fixation mâle



QTC
Verrou quart de tour clipsable, à bouton papillon



PB
Roulement plastique à contact radial, Plastique - billes verre



SCE
Serre-câble à étrier, Acier



BZY
Amortisseur élastique cylindrique, Acier



WS10
Rail Drylin® W, Rail



SVR20
Vérin à vis - Avec écrou de déplacement, Avec



RTN
Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon

Produits complémentaires



OP3_14_06
Accessoire pour indicateurs, Douille de réduction



OPFL_OPPL
Accessoire pour indicateurs OP, Bride de blocage



LFM
Tige trapézoïdale acier, 1 filet acier mi-dur



SHA_PTR
Volant plein à poignée tournante rabattable, Polyamide