

# Pied articulé à embase tôle à fixer Ø100 Inx

## PAMF100

Charge maxi : 15 000N  
Semelle EPDM bleu


- **Pied articulé oscillant**
- Oscillation +/-10° par rapport à l'axe
- Avec semelle antidérapante en EPDM bleu
- Finition brillante inox
- Matières :
  - Embasse : tôle inox 304 brillante
  - Tige : inox 304 livrée sans écrou
  - Semelle : EPDM bleu

### Options

- Autres dimensions de tige sur demande
- Inox 316 sur demande

### Avantages

- Semelle spéciale contraintes nettoyage
- Environnement agroalimentaire, pharmaceutique et chimique



### REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+	20+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	Sur demande	

Références	Filetage		B	A	A/F	G	H	Charge statique(N)	Prix Uni. 1 à 5
	ØD	ØF							
PAMF100-16-100/EB	100	M16	100	39,5	13	30	139,5	15000	53,37€
PAMF100-16-150/EB	100	M16	150	39,5	13	30	189,5	15000	54,99€
PAMF100-16-200/EB	100	M16	200	39,5	13	30	239,5	15000	58,69€
PAMF100-20-100/EB	100	M20	100	43,0	17	30	143,0	15000	56,55€
PAMF100-20-150/EB	100	M20	150	43,0	17	30	193,0	15000	59,76€
PAMF100-20-200/EB	100	M20	200	43,0	17	30	243,0	15000	63,46€


\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



UTKswr

Rail en V Utilitrack®,  
Rail en V



CXS

Circlip externe  
DIN471, externe DIN  
471



ACLCHAR

Charnière pour profilé  
aluminium, Charnière  
avec trous oblongs



PGMT

Poignée de  
maintenance à  
fixation avant, Inox



BLH70

Renvoi d'angle, de 26  
à 128 Nm




P70

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
164 Nm



CHM40-MOT

Motoréducteur AC  
asynchrone triphasé,  
0,18 à 0,55



MR\_MMR

Crémaillère section  
carrée, Acier



EIM

Etrier inox, Inox



ZDB

Engrenage conique  
plastique usiné  
(delrin), 2:1



GLB

Petit volant à 6 lobes  
tarudé traversant,  
Technopolymère -



HW\_HT

Rail de guidage seul,  
Rail

## Produits complémentaires



PAMF120

Pied articulé à  
embase tôle à fixer Ø  
120, Ø 120



PTKFss

Pied articulé oscillant  
fixable  
agroalimentaire, Inox  
- norme 3A