



Roulement à une rangée de billes


Plastique résistance à la corrosion **SIMG** PBGL
PBSS

- Roulement à billes à contact radial


- Selon DIN 625
- Résistance aux produits chimiques
- Léger
- T° d'utilisation : jusqu'à +100°C
- Sans lubrification
- Matières :
 Bagues : polyacétal
 Billes : verre ou inox
 Cage : nylon

Avantages

- Pas de maintenance




Billes verre



GL : billes verre

Billes inox



SS : billes inox

Sans lubrification,
plus léger

REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+
Rem.	Prix	-15%	-20%	Sur demande

Références		ØA	ØD	B	Vitesse maxi. (t/min)	Charge statique (daN)	Charge dynamique (daN)	Prix Uni. 1 à 5 Billes	
Billes Verre	Billes Inox							Verre	Inox
PB623/GL	PB623/SS	3	10	4	4500	3,0	4,5	14,41 €	14,07 €
PB624/GL	PB624/SS	4	13	5	3600	4,0	6,0	13,85 €	13,52 €
PB625/GL	PB625/SS	5	16	5	3050	4,5	6,5	11,75 €	11,48 €
PB626/GL	PB626/SS	6	19	6	2600	5,0	7,0	11,70 €	12,31 €
PB6000/GL	PB6000/SS	10	26	8	1900	9,0	13,0	14,00 €	13,67 €
PB6001/GL	PB6001/SS	12	28	8	1750	11,0	16,0	14,02 €	13,75 €
PB6002/GL	PB6002/SS	15	32	9	1550	13,0	19,0	14,55 €	14,20 €
PB6004/GL	PB6004/SS	20	42	12	1200	20,0	30,0	19,64 €	19,14 €
PB6005/GL	PB6005/SS	25	47	12	1050	24,0	36,0	21,31 €	20,75 €
PB6006/GL	PB6006/SS	30	55	13	900	28,0	42,0	28,88 €	28,18 €
PB6007/GL	PB6007/SS	35	62	14	800	32,0	48,0	45,70 €	44,62 €
PB607/GL	PB607/SS	7	19	6	2600	4,0	6,0	11,07 €	Sur demande
PB608/GL	PB608/SS	8	22	7	2200	5,5	8,0	12,06 €	11,75 €
PB6200/GL	PB6200/SS	10	30	9	1650	13,0	17,0	13,09 €	Sur demande
PB6201/GL	PB6201/SS	12	32	10	1550	15,0	22,0	15,03 €	Sur demande

Dimensions en mm