

Suspension conique de fixation




PCF

Plaque de base carrée

- Avec 4 trous de fixation
- Suspension à élasticité axiale prédominante
- Matières :
 - Caoutchouc naturel 60 Shore
 - Structure acier

Application

- Support antivibratoire pour machines et moteurs



REMISES

Qté	1+	6+	10+	20+	30+	50+
Rem.	Prix -5%	-10%	-15%	-20%	Sur demande	

Références	ØA	ØB	L	D	C1	C2	ØM	H	G	E	R	Prix Uni. 1 à 5
PCF4-16-78	16	78	107	90	80	65	11	56	19,5	3,5	R3	18,50 €
PCF4-16-93	16	93	120	100	90	74	11	81	20,0	4,3	R4	54,57 €
PCF4-20-109	20	109	140	120	112	92	11	95	23,0	4,5	R4	58,44 €

Nos autres produits



Butée élastique
silicone, Fixation
femelle



Réducteur coaxial à
trains parallèles, de 5
à 14 Nm - à trains ...



Sauterelle à levier
vertical, A levier
vertical / embase
verticale



Système de fermeture
pour profilé
aluminium, Entretoise
pour buté...



Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



Chariot de réglage
Domino 30, Chariot
DOMILINE 30 avec
compteur et ...



Courroie fermée type
T, T10 Polyuréthane
armature acier




Bouchon pour tube
rond, Simple



Palier tôle à charge
légère, Tôle



Vis épaulée inox 303,
Inox 303



Crochet pour
grenouillère, 15mm



Aimant plat, Aimant
plat avec filetage

Produits complémentaires



Suspension conique
de fixation, Plaque de
base ovale



Pied de machine
antivibratoire, Plaque
de base carrée



Pied de machine
antivibratoire, Plaque
de base ovale