

# Poignée champignon femelle technopolymère New

## PCH Fonction push-pull (pousser-tirer)

- Poignée permettant les opérations push/pull (pousser et tirer)

- Matière :

Polyamide noir, surface mate


Insert laiton

**NOUVEAU!**



### Info

- Voir aussi les poignées sphériques GPB pour des taraudages plus grands (tome 1 p.134)



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+	100+	200+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%		Sur demande

Références	ØA	ØB	C	ØD	E	Masse		Prix Uni.
						(g)		1 à 9
PCH26-M5	26	12	17	M5	8	8		1,37 €
PCH26-M6	26	12	17	M6	8	8		1,37 €
PCH32-M6	32	15	24	M6	13	13		1,88 €
PCH32-M8	32	15	24	M8	13	13		1,93 €


Dimensions en mm

- Poignée permettant les opérations de "pousser et tirer"
- Matières :  
Inox 303  
Polissage électrolytique

**Economique**



inox



### REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix -10% -20% Sur demande			

Références	ØD	ØD1	ØD2	H	H1	T	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
BCH3-18/SS	M3	18	10	18	8,6	7,5	✓	10,55 €
BCH4-21/SS	M4	21	12	21	10,0	10,0	✓	11,56 €
BCH5-21/SS	M5	21	12	21	10,0	12,5	✓	11,56 €
BCH6-25/SS	M6	25	14	25	12,0	12,0	✓	12,86 €
BCH8-33/SS	M8	33	18	33	16,0	16,0	✓	18,85 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm