

Manette indexable en plastique

PCLAM PCLAMSS

Avec insert taraudé

- Manette indexable avec insert taraudé



- Matières :

Fixations : acier classe 5.8 ou inox 303
Manette : plastique polyamide renforcé de fibres de verre

Mécanisme : noyau cannelé en zamak

- Finition : acier bruni

- Couleur : noire



Utilisation

- La manette est indexée lors de la prise en main.
- Tirer la poignée pour désindexer
- Lorsque l'on relâche, la poignée se replace en position basse (indexée).

Info.

- H4 : dégagement de la poignée

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-10%		Sur demande

Références	Taraudage						
	X	T	ØD	ØD1	H	H1	H2
PCLA01M4	M4	9	10,0	13,0	24,5	4,0	15,0
PCLA01M5	M5	9	10,0	13,0	24,5	4,0	15,0
PCLA01M6	M6	9	10,0	13,0	24,5	4,0	15,0
PCLA02M6	M6	12	13,5	18,0	28,5	6,5	17,5
PCLA02M8	M8	12	13,5	18,0	28,5	6,5	17,5
PCLA03M8	M8	14	16,0	21,5	37,0	10,0	24,0
PCLA03M10	M10	14	16,0	21,5	37,0	10,0	24,0
PCLA04M10	M10	17	19,0	25,5	43,0	10,0	26,0
PCLA04M12	M12	17	19,0	25,5	43,0	10,0	26,0
PCLA05M12	M12	23	23,0	30,0	49,0	12,0	33,0
PCLA05M16	M16	23	23,0	30,0	49,0	12,0	33,0

Références	Acier	Inox	H3	H4	A	A1	B	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
								Acier	Inox	Acier	Inox
PCLA01M4	-	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	✓	-	8,07 €	-
PCLA01M5	PCLA01M5SS	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	✓	-	8,07 €	12,64 €
PCLA01M6	PCLA01M6SS	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	✓	-	8,07 €	12,64 €
PCLA02M6	PCLA02M6SS	-	41,5	45,5	65	75,0	9,5	✓	-	9,59 €	14,87 €
PCLA02M8	PCLA02M8SS	-	41,5	45,5	65	75,0	9,5	✓	✓	9,59 €	14,87 €
PCLA03M8	PCLA03M8SS	-	53,5	58,0	80	91,5	11,0	✓	✓	11,77 €	18,30 €
PCLA03M10	PCLA03M10SS	-	53,5	58,0	80	91,5	11,0	✓	-	11,77 €	18,30 €
PCLA04M10	PCLA04M10SS	-	61,0	66,0	95	109,0	13,0	✓	-	15,01 €	26,45 €
PCLA04M12	PCLA04M12SS	-	61,0	66,0	95	109,0	13,0	✓	-	15,01 €	26,45 €
PCLA05M12	PCLA05M12SS	-	72,0	77,0	110	126,0	15,5	✓	-	18,15 €	31,89 €
PCLA05M16	PCLA05M16SS	-	72,0	77,0	110	126,0	15,5	✓	-	18,15 €	31,89 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



DBL820

Diablo pour chaîne à palettes, Série 820 et 815



DOMI30

Kit de raccordement, Kit de raccordement XY



PW_PWG1

Vis sans fin de précision, Inox



PRF-GUM

Gomme pour profilé aluminium, Gomme



PSG35

Engrenage droit de précision, Inox 316



UFX

Accouplement élastique Uneflex®, eco



PGM52-M4

Poignée de manutention, Aluminium



BPFL

Palier applique tôle à charge légère, Tôle



BOXbeta

Coffret de goupilles beta, Coffret - beta



CHTRP

Réducteur à renvoi d'angle en L ou T, Jusqu'à 87,3 Nm



WBGV

Anneau de levage, A maillon à visser



CDP

Canon de perçage, Acier

Produits complémentaires



CLB_M

Manette indexable Zamak, Zamak



CLASS

Manette indexable inox, Inox



PCLA_T

Manette indexable technopolymère, Plastique



CLB_T

Manette indexable Zamak, Zamak