



# Manette indexable en plastique

Avec tige filetée

PCLAT  
PCLATss

- Manette indexable avec tige filetée et bout tronconique selon DIN78

- Matières :

Mécanisme : noyau cannelé en zamak

Fixations : acier classe 5.8 ou Inox 303

Manette : plastique (polyamide) renforcé de fibres de verre



- Finition : acier bruni

- Surface mate, grainage fin

- Couleur : noire

- T° d'utilisation : de -50°C à +130°C

Avec tige filetée



## Utilisation

- La manette est indexée lors de la prise en main.

- Tirer la poignée pour désindexer

- Lorsque l'on relâche, la poignée se replace en position basse (indexée).

## Info.

- H4 : dégagement de la poignée

### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

Références		Tige filetée X	H1	L		ØD	ØD1	H
Acier	Inox			Acier	Inox			
PCLA01T5	PCLA01T5SS	M5	4,0	50	25	10,0	13,0	24,5
PCLA01T6	PCLA01T6SS	M6	4,0	50	50	10,0	13,0	24,5
PCLA02T8	PCLA02T8SS	M8	6,5	60	60	13,5	18,0	28,5
PCLA02T10	PCLA02T10SS	M10	6,5	60	60	13,5	18,0	28,5
PCLA03T10	PCLA03T10SS	M10	10,0	60	60	16,0	21,5	37,0
PCLA04T10	-	M10	10,0	90	-	19,0	25,5	43,0
PCLA04T12	PCLA04T12SS	M12	10,0	90	60	19,0	25,5	43,0
PCLA05T12	-	M12	12,0	90	-	23,0	30,0	49,0
PCLA05T16	PCLA05T16SS	M16	12,0	90	60	23,0	30,0	49,0

Références		A	H2	H3	H4	A1	B	Stock*		Prix uni. 1 à 5	
Acier	Inox							Acier	Inox	Acier	Inox
PCLA01T5	PCLA01T5SS	40	15,0	30,0	33,5	47,0	7,5	✓	✓	9,83 €	13,52 €
PCLA01T6	PCLA01T6SS	40	15,0	30,0	33,5	47,0	7,5	✓	✓	9,83 €	14,53 €
PCLA02T8	PCLA02T8SS	65	17,5	41,5	45,5	75,0	9,5	✓	✓	11,46 €	17,36 €
PCLA02T10	PCLA02T10SS	65	17,5	41,5	45,5	75,0	9,5	✓	✓	11,46 €	17,36 €
PCLA03T10	PCLA03T10SS	80	24,0	53,5	58,0	91,5	11,0	✓	✓	14,14 €	21,57 €
PCLA04T10	-	95	26,0	61,0	66,0	109,0	13,0	✓	-	18,72 €	-
PCLA04T12	PCLA04T12SS	95	26,0	61,0	66,0	109,0	13,0	✓	✓	18,72 €	31,50 €
PCLA05T12	-	110	33,0	72,0	77,0	126,0	15,5	-	-	23,18 €	-
PCLA05T16	PCLA05T16SS	110	33,0	72,0	77,0	126,0	15,5	-	-	23,18 €	37,27 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000  
Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 71

## Nos autres produits



INS

Insert auto-taraudeur  
acier, acier



CHMR40

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
57 Nm



RLXAC8

Rouleau libre, Acier



Q3

Roulement à double  
rangée de billes à  
contact oblique, A  
contact ...



SH2

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles, Acier  
20NCD2



CLASS

Manette indexable  
inox, Inox



SH1

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles,  
Plastique usiné  
(delrin)



GBS

Ecrou épaulé pour vis  
à billes, Ecrou épaulé



DB

Engrenage conique  
acier, 2:1



SH2

Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles,  
Plastique usiné



LRM2

Ecrou cylindrique  
bronze, 2 filets bronze



PRF-SRA

Serrure pour profilé  
aluminium, Serrure

## Produits complémentaires



CLB\_T

Manette indexable  
Zamak, Zamak



CLASS

Manette indexable  
inox, Inox



CLB\_T

Manette indexable  
Zamak, Zamak



CLB\_M

Manette indexable  
Zamak, Zamak