



# Manette indexable en plastique

Avec tige filetée

PCLAT  
PCLATss

- Manette indexable avec tige filetée et bout tronconique selon DIN78

- Matières :

Mécanisme : noyau cannelé en zamak

Fixations : acier classe 5.8 ou Inox 303

Manette : plastique (polyamide) renforcé de fibres de verre

- Finition : acier bruni

- Surface mate, grainage fin

- Couleur : noire

- T° d'utilisation : de -50°C à +130°C

Avec tige  
filetée




## Utilisation

- La manette est indexée lors de la prise en main.

- Tirer la poignée pour désindexer

- Lorsque l'on relâche, la poignée se replace en position basse (indexée).



## REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-10%	Sur demande	

## Info.

- H4 : dégagement de la poignée

Références		Tige filetée X	H1	L		ØD	ØD1	H
Acier	Inox			Acier	Inox			
PCLA01T5	PCLA01T5SS	M5	4,0	50	25	10,0	13,0	24,5
PCLA01T6	PCLA01T6SS	M6	4,0	50	50	10,0	13,0	24,5
PCLA02T8	PCLA02T8SS	M8	6,5	60	60	13,5	18,0	28,5
PCLA02T10	PCLA02T10SS	M10	6,5	60	60	13,5	18,0	28,5
PCLA03T10	PCLA03T10SS	M10	10,0	60	60	16,0	21,5	37,0
PCLA04T10	-	M10	10,0	90	-	19,0	25,5	43,0
PCLA04T12	PCLA04T12SS	M12	10,0	90	60	19,0	25,5	43,0
PCLA05T12	-	M12	12,0	90	-	23,0	30,0	49,0
PCLA05T16	PCLA05T16SS	M16	12,0	90	60	23,0	30,0	49,0

Références		A	H2	H3	H4	A1	B	Stock*		Prix uni. 1 à 5	
Acier	Inox							Acier	Inox	Acier	Inox
PCLA01T5	PCLA01T5SS	40	15,0	30,0	33,5	47,0	7,5	✓	✓	9,83 €	13,52 €
PCLA01T6	PCLA01T6SS	40	15,0	30,0	33,5	47,0	7,5	✓	✓	9,83 €	14,53 €
PCLA02T8	PCLA02T8SS	65	17,5	41,5	45,5	75,0	9,5	✓	✓	11,46 €	17,36 €
PCLA02T10	PCLA02T10SS	65	17,5	41,5	45,5	75,0	9,5	✓	✓	11,46 €	17,36 €
PCLA03T10	PCLA03T10SS	80	24,0	53,5	58,0	91,5	11,0	✓	✓	14,14 €	21,57 €
PCLA04T10	-	95	26,0	61,0	66,0	109,0	13,0	✓	-	18,72 €	-
PCLA04T12	PCLA04T12SS	95	26,0	61,0	66,0	109,0	13,0	✓	✓	18,72 €	31,50 €
PCLA05T12	-	110	33,0	72,0	77,0	126,0	15,5	-	-	23,18 €	-
PCLA05T16	PCLA05T16SS	110	33,0	72,0	77,0	126,0	15,5	-	-	23,18 €	37,27 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Fax

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

cial2@hpceurope.com

HPC

Tome ① 2016

① 71

## Nos autres produits



LVT  
Mini vérin motorisé  
1A, 1 ampère



PTA50  
Pied articulé à  
embase tôle Ø50, Ø  
50



VRSF  
Anneau de levage  
orientable mâle,  
Orientable mâle



PSG2  
Engrenage droit de  
précision, Acier  
35NCD6 prétraité



T5-16ECO  
Poulie dentée de  
positionnement type  
T, Série économique -  
T5 alu...



LVT  
Mini vérin motorisé  
2A, 2 ampères



WJUM10  
Patin Drylin® W,  
Patin



PF45  
Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
40 Nm




ACL-PLAngle  
Plaque de liaison pour  
profilé aluminium,  
Connexion d'angle



SLHVlok  
Sauterelle levier  
horizontal, A levier  
horizontal / embase



DOMI50  
Accessoires de liaison,  
Platine



PRF4545r90  
Profilé aluminium  
standard, 45 x 45 mm  
- R90°

## Produits complémentaires



CLB\_T  
Manette indexable  
Zamak, Zamak



CLASS  
Manette indexable  
inox, Inox



CLB\_T  
Manette indexable  
Zamak, Zamak



CLB\_M  
Manette indexable  
Zamak, Zamak