

# Manette indexable en plastique

## PCLAM PCLAMSS

### Avec insert taraudé

#### - Manette indexable avec insert taraudé



#### - Matières :

Fixations : acier classe 5.8 ou inox 303  
Manette : plastique polyamide renforcé de fibres de verre

Mécanisme : noyau cannelé en zamak

#### - Finition : acier bruni

#### - Couleur : noire



### Utilisation

- La manette est indexée lors de la prise en main.
- Tirer la poignée pour désindexer
- Lorsque l'on relâche, la poignée se replace en position basse (indexée).

### Info.

- H4 : dégagement de la poignée

### REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-10%		Sur demande

Références	Taraudage						
	X	T	ØD	ØD1	H	H1	H2
PCLA01M4	M4	9	10,0	13,0	24,5	4,0	15,0
PCLA01M5	M5	9	10,0	13,0	24,5	4,0	15,0
PCLA01M6	M6	9	10,0	13,0	24,5	4,0	15,0
PCLA02M6	M6	12	13,5	18,0	28,5	6,5	17,5
PCLA02M8	M8	12	13,5	18,0	28,5	6,5	17,5
PCLA03M8	M8	14	16,0	21,5	37,0	10,0	24,0
PCLA03M10	M10	14	16,0	21,5	37,0	10,0	24,0
PCLA04M10	M10	17	19,0	25,5	43,0	10,0	26,0
PCLA04M12	M12	17	19,0	25,5	43,0	10,0	26,0
PCLA05M12	M12	23	23,0	30,0	49,0	12,0	33,0
PCLA05M16	M16	23	23,0	30,0	49,0	12,0	33,0

Références	Acier	Inox	H3	H4	A	A1	B	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
								Acier	Inox	Acier	Inox
PCLA01M4	-	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	✓	-	8,07 €	-
PCLA01M5	PCLA01M5SS	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	✓	-	8,07 €	12,64 €
PCLA01M6	PCLA01M6SS	-	30,0	33,5	40	47,0	7,5	✓	-	8,07 €	12,64 €
PCLA02M6	PCLA02M6SS	-	41,5	45,5	65	75,0	9,5	✓	-	9,59 €	14,87 €
PCLA02M8	PCLA02M8SS	-	41,5	45,5	65	75,0	9,5	✓	✓	9,59 €	14,87 €
PCLA03M8	PCLA03M8SS	-	53,5	58,0	80	91,5	11,0	✓	✓	11,77 €	18,30 €
PCLA03M10	PCLA03M10SS	-	53,5	58,0	80	91,5	11,0	✓	-	11,77 €	18,30 €
PCLA04M10	PCLA04M10SS	-	61,0	66,0	95	109,0	13,0	✓	-	15,01 €	26,45 €
PCLA04M12	PCLA04M12SS	-	61,0	66,0	95	109,0	13,0	✓	-	15,01 €	26,45 €
PCLA05M12	PCLA05M12SS	-	72,0	77,0	110	126,0	15,5	✓	-	18,15 €	31,89 €
PCLA05M16	PCLA05M16SS	-	72,0	77,0	110	126,0	15,5	✓	-	18,15 €	31,89 €


\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



CHAFR-MINI

Charnière à friction miniature, A friction



CRM

Crémaillère nylon moulé, Nylon



BLHB40

Renvoi d'angle, jusqu'à 10,3 Nm



BZY

Amortisseur élastique cylindrique, Acier



MFBSC

Accouplement soufflet inox, Inox - avec mâchoire de serrage




GLT3E-58

Glissières télescopiques acier, Super extension



DOMI120

Accessoires de liaison, Platine



PRF-GPA

Guidage pour profilé aluminium, Rail Parallèle




BLHT70

Renvoi d'angle, de 26 à 128 Nm



LF

Ecrou de réglage et de serrage, Ecrou de réglage



PB

Roulement plastique à contact radial, Plastique - billes verre



SLHVlok

Sauterelle levier horizontal, A levier horizontal / embase verticale

## Produits complémentaires



CLB\_M

Manette indexable Zamak, Zamak



CLASS

Manette indexable inox, Inox



CLASS

Manette indexable inox, Inox