

Pied à roulette intégrée

Roulette déportée

PDR

- Allie les avantages d'un pied statique et d'une roulette
- Utiliser une clé à pipe pour actionner la roulette
- Course de sortie de la roulette 12,5mm
- Nécessite un sol lisse (creux largeur 5mm maxi) et horizontal (pente maxi 3°)
- Charge jusqu'à 2500kg/pied en statique
- Ne doit pas excéder 200kg/roulette en version mobile
- Matières :
 - Embasse polyamide
 - Semelle caoutchouc NBR
 - Tige acier zingué




Exemple d'utilisation


- Une cuve contenant de la matière travaille en position statique. Une fois vidée, la cuve peut être déplacé pour être lavée.

Avantages

- Flexibilité (1 même produit satisfait 2 besoins)
- Moins de manoeuvre pour déplacer une structure
- Gain de temps



Escamotage de la roulette



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	ØM	L	Charge Pied fixe (statique) (kg)	Charge Pied mobile (dynamique) (kg)	Prix Uni. 1 à 5
Avec tige fileté					
PDR100-16-50/RD	M16	50	2500	200	118,60 €
PDR100-16-100/RD	M16	100	2500	200	122,18 €
PDR100-20-75/RD	M20	75	2500	200	122,18 €
PDR100-20-125/RD	M20	125	2500	200	125,79 €
PDR100-24-75/RD	M24	75	2500	200	122,18 €
PDR100-24-125/RD	M24	125	2500	200	125,79 €
Avec platine de fixation 80x80mm					
PDR100-80-80/RD	4 trous	8,5mm	2500	200	122,18 €

Dimensions en mm

0 825 88 6000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

cial2@hpceurope.com

HPC

SUPPLÉMENT 2019

281

Nos autres produits



SVT20

Vérin à vis - Avec vis en translation, Vis en translation



RUR

Roue ultra-roulante, Polyuréthane - jante aluminium (ultra-roulante)



BOX-TOR-H

Coffret de joints toriques en nitrile, 3,00 x 2,00mm à 45,20 x 4,00



S20

Palier court pour douille à billes ouverte, Ouvert court



PRES3HR

Presse manuelle d'établi, Pression jusqu'à 400kg



HRV

Système de guidage sur rail en V Simple Select®, Rail avec chariot



BOX-TOR-B

Coffret de joints toriques en nitrile, 20,38 x 1,78mm à 50,16 x 5,34



NPR

Noix porte réflecteur,



PLS

Entretoise cylindrique, Inox 303



PPD

Bouton d'indexage pour tôle, Pour tôle



G0

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2



LRR-53

Loquet à ressort de rappel, Loquet à ressort de rappel acier

Produits complémentaires



RIMtce

Roulette d'immobilisation, à trou central



RIMple

Roulette d'immobilisation, à platine