

# Pied fixe en caoutchouc



## PFC


## Charge maxi : jusqu'à 3 150N

- Pied de mise à niveau pour petits éléments

- Matières :

Tige : acier ou inox 304

Pied : caoutchouc NBR dureté 70 shore



### REMISES

Qté	1+	50+	100+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	ØD	ØF	A	H	B	Charge maxi (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
<b>En acier</b>								
PFC40-8	40	M8	16	41	25	1800	✓	3,48 €
PFC40-10	40	M10	16	41	25	2250	✓	4,09 €
PFC40-12	40	M12	16	41	25	3150	✓	4,75 €
<b>En inox</b>								
PFC40-8/SS	40	M8	16	41	25	1800	✓	4,09 €
PFC40-10/SS	40	M10	16	41	25	2250	✓	4,44 €
PFC40-12/SS	40	M12	16	41	25	3150	✓	6,04 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

**HPC**

WEB  
04/2020


www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15€/min + prix appel

## Nos autres produits



RPP14  
Courroie type RPP  
compatible HTD,  
RPP14



CYS  
Circlip, interne DIN  
472




SLB  
Bouton d'indexage,  
acier classe 5.8



RAS  
Embout à rotule, Inox



QUSNU  
Roue libre, A rouleaux



RPP8  
Courroie type RPP  
compatible HTD, RPP8



SH0  
Engrenage hélicoïdal  
axes parallèles, Acier  
20NCD2



BIMSS  
Bouton d'indexage,  
miniature inox



D19\_D29  
Ressort de  
compression, au  
mètre



PRF4532  
Profilé aluminium  
standard, 45 x 32 mm



BUH77  
Motoréducteur DC, de  
0,1 à 2 Nm



HTD14M\_55  
Poulie type HTD pour  
courroie RPP, HTD14  
Acier

## Produits complémentaires



PFC  
Pied fixe, Mise à  
niveau de petits  
éléments