

Pied fixe tôle emboutie



PFM

Charge jusqu'à 11 000N

- Pied de mise à niveau

- Matières :

Base et tige acier zingué ou inox 1.4301 (304)
Semelle caoutchouc NBR 80 shore

- Base Ø80 et Ø100mm

- Livré avec 2 écrous, 1 rondelle plate et 1 rondelle frein



Applications

- Mobilier de laboratoire

- Industrie médicale et agroalimentaire

Attention

- La charge statique indiquée est calculée à la moitié de la longueur de la tige. En cas de vibrations ou en présence de charges dynamiques, cette valeur est inférieure



REMISES

Qté	1+	6+	10+	15+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	M	B	A	A/F	G	H	Charge statique (N)	Stock*	Prix Un.
									1 à 5	
Acier										
PFM80-12-75	80	M12	75	28	8	25	103	4500	✓	33,62 €
PFM80-14-100	80	M14	100	28	9	25	128	4500	-	37,14 €
PFM100-12-75	100	M12	75	31	8	28	106	9000	✓	36,06 €
PFM100-14-125	100	M14	125	31	9	28	156	9000	-	37,74 €
PFM100-16-125	100	M16	125	31	10	28	156	9000	✓	39,36 €
PFM120-20-125	120	M20	125	35	13	32	160	11000	-	59,79 €
Inox										
PFM80-12-75/SS	80	M12	75	28	8	25	103	4500	✓	57,95 €
PFM80-14-100/SS	80	M14	100	28	9	25	128	4500	✓	61,79 €
PFM100-12-75/SS	100	M12	75	31	8	28	106	9000	-	65,65 €
PFM100-14-125/SS	100	M14	125	31	9	28	156	9000	-	68,84 €
PFM100-16-125/SS	100	M16	125	31	10	28	156	9000	✓	73,81 €
PFM120-20-125/SS	120	M20	125	35	13	32	160	11000	-	83,92 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm