



# Poignée de manutention

## PGM

## Aluminium ou laiton

- Poignée de préhension pour pousser et tirer
- Montage par l'arrière
- Matières :
  - Aluminium anodisé incolore
  - Aluminium poli
  - Laiton chromé
  - Laiton nickelé



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-15%	Sur demande	

Références	Matière	Finition	A	B	ØD	L	ØM	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PGM52-M4/ALA	aluminium anodisé incolore		52	34	8	10	M4	14	✓	7,19 €
PGM80-M4/ALA	aluminium anodisé incolore		80	34	8	12	M4	17	✓	8,02 €
PGM100-M4/ALP	aluminium poli		100	30	7	8	M4	14	✓	4,33 €
PGM100-M4/ALA	aluminium anodisé incolore		100	34	8	12	M4	20	✓	8,47 €
PGM100-M4/BRC	laiton chromé		100	30	7	8	M4	44	✓	6,65 €
PGM100-M4/BRN	laiton nickelé		100	30	7	8	M4	44	-	6,56 €
PGM120-M4/ALA	aluminium anodisé incolore		120	34	8	10	M4	23	✓	9,01 €

Dimensions en mm

**HPC**

WEB  
04/2019

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

## Nos autres produits



SEH

Sauterelle, A étrier horizontal - inox



BPHR

Bille porteuse, Forte



TAC\_SS

Tendeur, Inox



G4

Engrenage droit, Acier 20NCD2



BH01

Bride à roulement radial, Montage serré collé



RVM25

Réducteur manuel, Renvoi d'angle



BL8

Renvoi d'angle, de 0,20 à 2 Nm



MHXred

Manchon réducteur, Hexagonal - acier




HW\_HT

Guidage sur demi-rails, Roue




PM3

Vis sans fin, Acier non trempé



LAT1

Actionneur linéaire motorisé, 1 ampère



M1

Roue, Plastique usiné (delrin)

## Produits complémentaires



PGM52-M4

Poignée de manutention, Laiton



PGM55

Poignée de manutention, Inox



PO

Poignée de cartérisation multi-secteurs, Insert borgne taraudé



PGM86-M5

Poignée de manutention, Thermoplastique