



- Poignée de préhension pour pousser et tirer
- Montage par l'arrière
- Matière :
Inox 304 poli satiné



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-15%	Sur demande	

Références	A	B	C	C1	ØD	H	T	Charge (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PGM100-M5/SS	100	108	8	12	M5	39	10	1000	✓	16,29 €
PGM120-M5/SS	120	128	8	12	M5	39	10	1000	✓	16,82 €
PGM150-M5/SS	150	160	10	15	M5	39	10	1000	✓	18,17 €
PGM180-M5/SS	180	190	10	15	M5	39	10	1000	✓	19,63 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



PRF4545_P
Profilé aluminium pelable, 45 x 45 mm



RTN
Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon



BABreceptacle
Réceptacle pour broche à billes, Réceptacle



SBF
Palier applique étanche agro-alimentaire, ouvert




SSB
Engrenage conique inox, 1:1



RURp
Roulette fixe à platine, Polyuréthane - jante aluminium (ultra-rou...)



RTK
Accouplement à denture bombée Bowex®, Nylon et acier



AC
Crochet pour grenouillère, 12, 13, 18 et 20mm



CHN_CHNSS
Chaîne droite à maillons longs, Acier zingué



BPH
Bille porteuse à encastrer, Forte



LRR-53
Loquet à ressort de rappel, Loquet à ressort de rappel inox



PRF_PF
Patte de fixation pour profilé aluminium, Patte de fixation

Produits complémentaires



PGM86-M5
Poignée de manutention, Thermoplastique



PO
Poignée de manutention multi-secteurs, Trou lisse



PGM52-M4
Poignée de manutention, Aluminium



PO
Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé