



- Poignée de préhension pour pousser et tirer
- Montage par l'arrière
- Matière :  
Inox 304 poli satiné



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-15%	Sur demande	

Références	A	B	C	C1	ØD	H	T	Charge (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PGM100-M5/SS	100	108	8	12	M5	39	10	1000	✓	16,29 €
PGM120-M5/SS	120	128	8	12	M5	39	10	1000	✓	16,82 €
PGM150-M5/SS	150	160	10	15	M5	39	10	1000	✓	18,17 €
PGM180-M5/SS	180	190	10	15	M5	39	10	1000	✓	19,63 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



PAP

Poignée pour profilé aluminium, Poignée ergonomique



DOMI50

Accessoires de liaison, Plateau tournant



H02

Cardan simple à aiguilles, Sollicitation intensive



CHM75

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 298 Nm



HTD8M\_50

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD8 Acier



ZBconique

Engrenage conique plastique usiné (delrin), 1:1



PGNT

Poignée thermoplastique en T, Avec trou taraudé



GAL21

Galet de manutention, Plastique



PSG08

Engrenage droit de précision, Acier 20NCD2 cémenté trempé




BOX-CSss

Coffret de collier de serrage, Coffret colliers inox



NSB

Palier standard pour douille à billes fermée, Fermé long



PRT-TO

Plateau tournant Iglidur®, Denture extérieure - Iglidur®, aluminium...

## Produits complémentaires



PGM86-M5

Poignée de manutention, Thermoplastique



PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Trou lisse



PGM52-M4

Poignée de manutention, Aluminium



PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé