



- Poignée de préhension pour pousser et tirer
- Montage par l'arrière
- Matière :  
Inox 304 poli satiné



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-15%	Sur demande	

Références	A	B	C	C1	ØD	H	T	Charge (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PGM100-M5/SS	100	108	8	12	M5	39	10	1000	✓	16,29 €
PGM120-M5/SS	120	128	8	12	M5	39	10	1000	✓	16,82 €
PGM150-M5/SS	150	160	10	15	M5	39	10	1000	✓	18,17 €
PGM180-M5/SS	180	190	10	15	M5	39	10	1000	✓	19,63 €

Dimensions en mm

## Nos autres produits



VB

Petit volant à 6 lobes taraudé, Duroplast - Laiton



NKX

Roulement combiné sans bague interne, A aiguilles et à butée à b...



CLQ

Cliquant en rouleau largeur 12,7mm, Cliquant en rouleau



FBL6000\_K13

Brosse au mètre, Polypropylène noir strié (PP)



PSG2

Engrenage droit de précision, Acier 35NCD6 prétraité



RAGb

Rampe à brosses cylindriques, Pour le convoyage et la manutention d...



DOMI50

Accessoires de liaison, Platine



BPM\_LOK

Poussoir à bille Long-Lok avec fente, LONG-LOK - Acier



ES

Bipode simple, Plastique



MRA\_SS

Maillon rapide inox, Inox



RJUM01

Douille lisse Drylin® R fermée, Drylin® R



BTE

Bras universel pour tendeur, Pour applications courantes

## Produits complémentaires



PGM86-M5

Poignée de manutention, Thermoplastique



PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Trou lisse



PGM52-M4

Poignée de manutention, Aluminium



PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé