

# Poignée de manutention inox

Inx

## PGMSS


Inox

- Poignée de préhension pour pousser et tirer

- Montage par l'arrière

- Matière :

Inox 304 poli satiné



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -5%	-15%	Sur demande	

Références	A	B	C	C1	ØD	H	T	Charge (N)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
PGM100-M5/SS	100	108	8	12	M5	39	10	1000	✓	16,29 €
PGM120-M5/SS	120	128	8	12	M5	39	10	1000	✓	16,82 €
PGM150-M5/SS	150	160	10	15	M5	39	10	1000	✓	18,17 €
PGM180-M5/SS	180	190	10	15	M5	39	10	1000	✓	19,63 €

Dimensions en mm

**HPC**

WEB  
04/2019

[www.hpc-europe.com](http://www.hpc-europe.com)

Tél: **0 825 88 5000** Service 0,15 €/min + prix appel

## Nos autres produits



WBGV

Anneau de levage, A maillon à visser



PAM\_SS

Pied massif à rotule inox, Ø 30 & 40



CHML50

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 107 Nm - Avec limiteur ...



FBL4004\_K32

Brosse au mètre, Polypropylène noir strié (PP)



D-PAR\_SS

Butée élastique inox, inox



PAP

Poignée pour profilé aluminium, Poignée ergonomique



GSI\_A

Vérin à gaz ajustable inox, Inox



SLB

Bouton d'indexage, inox



RBN

Roue à bandage, Caoutchouc - jante polypropylène



CAP821

Chaîne à palette droite, Large série 821



UGH20

Unité de guidage en H, Pour vérins Ø20



T2

Courroie fermée type T, T2,5 Polyuréthane armature acier

## Produits complémentaires



PGM86-M5

Poignée de manutention, Thermoplastique



PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Trou lisse



PGM52-M4

Poignée de manutention, Aluminium



PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé